

For en optimal kombination af værdi og ydelse

MASTER Value LED-glaspærer

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærenes velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glaspærer giver flere energibesparelser end normale LED-glaspærer. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af en fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glaspærer). MASTER Value LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- 30 % energibesparelse sammenlignet med standard Philips LED-pærer
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Nem udskiftning af traditionelle lyskilder

Funktioner


- Klassisk design og klassiske former
- Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet
- God lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (CRI>90)
- De er designet til at blive set, og ser godt ud både tændt og slukket
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder

- Bolig
- Hotel og restauration

MASTER Value LED-glaspærer

Versions



LEDbulb MAS A60 E27 CL 3



LEDbulb MAS A60 E27 CL 1



LEDbulb MAS G120 E27 CL




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDclassic 60W G93 E27 CL
WGD90 1PF 4 1






LEDclassic 60W ST64 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

Målskitse




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	95 mm	137 mm

MASTER Value LED-glaspærer

Målskitse



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Generelle oplysninger

Fod	E27
Skiftecyklus	20.000
Normeret levetid	15.000 t

Lysteknisk

Spredningsvinkel (nom.)	300 °
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Farvekode	Lysstrøm
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700 K	90	927	1.055 lm
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	1.055 lm
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927	1.521 lm
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	4000 K	90	940	1.521 lm
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927	806 lm
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927	1.055 lm
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	2700 K	90	927	1.521 lm
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700 K	90	927	470 lm
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	470 lm
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	806 lm
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	1.055 lm

MASTER Value LED-glaspærer

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Farvekode	Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)		
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	4000 K	90	940	1.521 lm
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927	806 lm
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	806 lm
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700 K	90	927	470 lm
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	470 lm
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700 K	90	927	806 lm
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	2700 K	80	827	650 lm
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	2200 K	90	922-927	806 lm
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	2200 K	90	922-927	806 lm
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700 K	90	927	806 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	7,8 W	75 W
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	11,2 W	100 W
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	3,4 W	40 W
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	5,9 W	60 W
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	7,8 W	75 W
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W

MASTER Value LED-glaspærer

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	5,9 W	60 W
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	3,4 W	40 W
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	80 °C
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	80 °C
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	80 °C
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	80 °C
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	80 °C
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	80 °C
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	80 °C
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	80 °C
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	80 °C
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	80 °C

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Klar	A60
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	Klar	A60
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Klar	A60
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	Klar	A60
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Matteret	A60
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Matteret	A60
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Matteret	A60
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Matteret	A60
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	Matteret	A60
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	Matteret	A60
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	Matteret	A60

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	7,2 W	50 W
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	5,9 W	60 W
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	5,9 W	60 W
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	80 °C
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	80 °C
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	80 °C
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	80 °C
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	80 °C
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	55 °C
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	70 °C
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	70 °C
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	80 °C


Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Matteret	A60
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Klar	A60
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	Klar	A60
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Klar	A60
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	Klar	A60
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Klar	G120
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	Spejlkrone	A60
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	Klar	G93
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	Klar	ST64
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	Klar	ST64

Godkendelse og anvendelsesområde











MASTER Value LED-glaspærer

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-	8 kWh
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	-	12 kWh
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	-20 °C til 45 °C	12 kWh
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-	6 kWh
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-	8 kWh
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-	12 kWh
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	-	4 kWh
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	-20 °C til 45 °C	4 kWh
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	-20 °C til 45 °C	6 kWh
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	-20 °C til 45 °C	12 kWh
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	-	6 kWh
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	-20 °C til 45 °C	6 kWh
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	-	4 kWh
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	-20 °C til 45 °C	4 kWh
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	-	8 kWh
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	-	6 kWh
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	-	6 kWh
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-	6 kWh



MASTER Value LED-glaspærer



MASTER Value LED-glaspærer

