



# Για βέλτιστο συνδυασμό αξίας και απόδοσης

## Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες LED νήματος συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των κλασικών λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από τους συνηθισμένους γυάλινους λαμπτήρες LED. Παράλληλα, παρέχουν επίσης στους πελάτες καλή εμπειρία φωτισμού, που ενισχύεται από την εξαιρετική απόδοση ρύθμισης της έντασης (γυάλινοι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης). Οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους συνηθισμένους λαμπτήρες LED και παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Προσφέροντας διάρκεια ζωής 15.000 ωρών, αυτοί οι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης μειώνουν επίσης το κόστος συντήρησης.

### Οφέλη

- Εξοικονομεί 30% ενέργεια σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες LED της Philips
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη για αντικατάσταση
- Εύκολη αντικατάσταση εκ των υστέρων για συμβατικούς λαμπτήρες

### Χαρακτηριστικά

- παραδοσιακή σχεδίαση με κλασικό σχήμα
- Τέλεια εφαρμογή και φινιρίσμα υψηλής ποιότητας
- Πολύ καλή ποιότητα φωτισμού με εξαιρετική χρωματική απόδοση (CRI>90)
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

### Εφαρμογή

- Σπίτι
- Χώροι φιλοξενίας

# Λαμπήρες MASTER Value Glass LED

## Versions




LEDbulb MAS A60 E27 CL 2



LEDbulb MAS A60 E27 CL 3



LEDbulb MAS A60 E27 CL 1



LEDbulb MAS G120 E27 CL




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDclassic 60W G93 E27 CL  
WGD90 1PF 4 1






LEDclassic 60W ST64 E27 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG  | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG | 60 mm | 108 mm |
| MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG | 60 mm | 108 mm |
| MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG  | 60 mm | 108 mm |
| MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG  | 60 mm | 108 mm |
| MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G  | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G  | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G  | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G  | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G | 60 mm | 106 mm |
| MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G  | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G  | 60 mm | 104 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG | 64 mm | 140 mm |
| MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG | 64 mm | 140 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G | 95 mm | 137 mm |

Λαμπήρες MASTER Value Glass LED

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product                                  | D      | C      |
|------------------------------------------|--------|--------|
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG | 124 mm | 178 mm |

|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Γενικές πληροφορίες                                   |                                       |
| Βάση- κάλυμμα                                         | E27                                   |
| Κύκλος λειτουργίας                                    | 20.000                                |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής                              | 15.000 h                              |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                       |                                       |
| Γωνία δέσμης (ονομ.)                                  | 300 μοίρα(ες)                         |
| LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 %                                  |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας                 |                                       |
| Συχνότητα εισόδου                                     | 50 έως 60 Hz                          |
| Line Frequency                                        | 50 to 60 Hz                           |
| Χρόνος έναρξης (ονομ.)                                | 0,5 s                                 |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης             |                                       |
| Με ρύθμιση έντασης                                    | Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

| Order Code | Full Product Name                           | Σχετική          | Δείκτης    | Κωδικός  | Φωτεινή ροή |
|------------|---------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------|
|            |                                             | θερμοκρασία      | χρωματικής |          |             |
|            |                                             | χρώματος (ονομ.) | απόδοσης   | χρώματος |             |
|            |                                             | (CRI)            |            |          |             |
| 34788500   | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG | 2700 K           | 90         | 927      | 1.055 lm    |
| 44985500   | MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G  | 4000 K           | 90         | 940      | 1.055 lm    |
| 34792200   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG | 2700 K           | 90         | 927      | 1.521 lm    |
| 44987900   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG  | 4000 K           | 90         | 940      | 1.521 lm    |
| 34786100   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG | 2700 K           | 90         | 927      | 806 lm      |
| 34790800   | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | 2700 K           | 90         | 927      | 1.055 lm    |
| 34794600   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG | 2700 K           | 90         | 927      | 1.521 lm    |
| 35483800   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G | 2700 K           | 90         | 927      | 470 lm      |
| 44989300   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G  | 4000 K           | 90         | 940      | 470 lm      |
| 44991600   | MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G  | 4000 K           | 90         | 940      | 806 lm      |
| 44993000   | MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G  | 4000 K           | 90         | 940      | 1.055 lm    |
| 44995400   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG  | 4000 K           | 90         | 940      | 1.521 lm    |
| 34784700   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG  | 2700 K           | 90         | 927      | 806 lm      |
| 44983100   | MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G  | 4000 K           | 90         | 940      | 806 lm      |
| 35481400   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G | 2700 K           | 90         | 927      | 470 lm      |
| 44981700   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G  | 4000 K           | 90         | 940      | 470 lm      |

Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

| Order Code | Full Product Name                           | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | Κωδικός χρώματος | Φωτεινή ροή |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 34798400   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG | 2700 K                               | 90                                | 927              | 806 lm      |
| 36122500   | MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G | 2700 K                               | 80                                | 827              | 650 lm      |
| 32485500   | MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G | 2200 K                               | 90                                | 922-927          | 806 lm      |
| 32481700   | MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG | 2200 K                               | 90                                | 922-927          | 806 lm      |
| 34796000   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG | 2700 K                               | 90                                | 927              | 806 lm      |

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| Order Code | Full Product Name                           | Κατανάλωση ενέργειας | Αντίστοιχη ισχύς |
|------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 34788500   | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG | 7,8 W                | 75 W             |
| 44985500   | MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G  | 7,8 W                | 75 W             |
| 34792200   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG | 11,2 W               | 100 W            |
| 44987900   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG  | 11,2 W               | 100 W            |
| 34786100   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG | 5,9 W                | 60 W             |
| 34790800   | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | 7,8 W                | 75 W             |
| 34794600   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG | 11,2 W               | 100 W            |
| 35483800   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G | 3,4 W                | 40 W             |
| 44989300   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G  | 3,4 W                | 40 W             |
| 44991600   | MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G  | 5,9 W                | 60 W             |
| 44993000   | MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G  | 7,8 W                | 75 W             |

| Order Code | Full Product Name                           | Κατανάλωση ενέργειας | Αντίστοιχη ισχύς |
|------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 44995400   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG  | 11,2 W               | 100 W            |
| 34784700   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG  | 5,9 W                | 60 W             |
| 44983100   | MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G  | 5,9 W                | 60 W             |
| 35481400   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G | 3,4 W                | 40 W             |
| 44981700   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G  | 3,4 W                | 40 W             |
| 34798400   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG | 5,9 W                | 60 W             |
| 36122500   | MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G | 7,2 W                | 50 W             |
| 32485500   | MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G | 5,9 W                | 60 W             |
| 32481700   | MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG | 5,9 W                | 60 W             |
| 34796000   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG | 5,9 W                | 60 W             |

Θερμοκρασία

| Order Code | Full Product Name                           | Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 34788500   | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG | 80 °C                                          |
| 44985500   | MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G  | 80 °C                                          |
| 34792200   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG | 80 °C                                          |

| Order Code | Full Product Name                           | Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 44987900   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG  | 80 °C                                          |
| 34786100   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG | 80 °C                                          |
| 34790800   | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | 80 °C                                          |

Λαμπήρες MASTER Value Glass LED

| Order Code | Full Product Name                           | Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 34794600   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG | 80 °C                                          |
| 35483800   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G | 80 °C                                          |
| 44989300   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G  | 80 °C                                          |
| 44991600   | MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G  | 80 °C                                          |
| 44993000   | MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G  | 80 °C                                          |
| 44995400   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG  | 80 °C                                          |
| 34784700   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG  | 80 °C                                          |
| 44983100   | MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G  | 80 °C                                          |

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

| Order Code | Full Product Name                           | Φινίρισμα λαμπτήρα | Σχήμα λαμπτήρα |
|------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 34788500   | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG | Διαφανές           | A60            |
| 44985500   | MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G  | Διαφανές           | A60            |
| 34792200   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG | Διαφανές           | A60            |
| 44987900   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG  | Διαφανές           | A60            |
| 34786100   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG | Ματ                | A60            |
| 34790800   | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | Ματ                | A60            |
| 34794600   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG | Ματ                | A60            |
| 35483800   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G | Ματ                | A60            |
| 44989300   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G  | Ματ                | A60            |
| 44991600   | MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G  | Ματ                | A60            |
| 44993000   | MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G  | Ματ                | A60            |

Έγκριση και Εφαρμογή

| Order Code | Full Product Name                           | Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 34788500   | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG | -                                | 8 kWh                               |







| Order Code | Full Product Name                           | Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 35481400   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G | 80 °C                                          |
| 44981700   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G  | 80 °C                                          |
| 34798400   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG | 80 °C                                          |
| 36122500   | MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G | 55 °C                                          |
| 32485500   | MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G | 70 °C                                          |
| 32481700   | MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG | 70 °C                                          |
| 34796000   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG | 80 °C                                          |

| Order Code | Full Product Name                           | Φινίρισμα λαμπτήρα              | Σχήμα λαμπτήρα |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 44995400   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG  | Ματ                             | A60            |
| 34784700   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG  | Διαφανές                        | A60            |
| 44983100   | MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G  | Διαφανές                        | A60            |
| 35481400   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G | Διαφανές                        | A60            |
| 44981700   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G  | Διαφανές                        | A60            |
| 34798400   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG | Διαφανές                        | G120           |
| 36122500   | MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G | Γυαλιστερό μεταλλικό περίγραμμα | A60            |
| 32485500   | MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G | Διαφανές                        | G93            |
| 32481700   | MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG | Διαφανές                        | ST64           |
| 34796000   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG | Διαφανές                        | ST64           |

| Order Code | Full Product Name                          | Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 44985500   | MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G | -20 °C έως +45 °C                | 8 kWh                               |











## Λαμπήρες MASTER Value Glass LED

| Order Code | Full Product Name                              | Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 34792200   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W<br>E27 927 A60CLG | -                                | 12 kWh                             |
| 44987900   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W<br>E27 940A60CLG  | -20 °C έως +45 °C                | 12 kWh                             |
| 34786100   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W<br>E27 927 A60 FRG | -                                | 6 kWh                              |
| 34790800   | MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W<br>E27 927 A60 FRG | -                                | 8 kWh                              |
| 34794600   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W<br>E27 927 A60FRG | -                                | 12 kWh                             |
| 35483800   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W<br>E27 927 A60 FR G | -                                | 4 kWh                              |
| 44989300   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W<br>E27 940 A60FR G  | -20 °C έως +45 °C                | 4 kWh                              |
| 44991600   | MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W<br>E27 940 A60FR G  | -20 °C έως +45 °C                | 6 kWh                              |
| 44993000   | MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W<br>E27 940 A60FR G  | -20 °C έως +45 °C                | 8 kWh                              |
| 44995400   | MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W<br>E27 940A60FRG  | -20 °C έως +45 °C                | 12 kWh                             |
| 34784700   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W<br>E27 927 A60CLG  | -                                | 6 kWh                              |
| 44983100   | MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W<br>E27 940 A60CL G  | -20 °C έως +45 °C                | 6 kWh                              |
| 35481400   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W<br>E27 927 A60 CL G | -                                | 4 kWh                              |
| 44981700   | MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W<br>E27 940 A60CL G  | -20 °C έως +45 °C                | 4 kWh                              |
| 34798400   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W<br>E27 927 G120CLG | -                                | 6 kWh                              |
| 36122500   | MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W<br>E27 A60 827 CM G | -                                | 8 kWh                              |
| 32485500   | MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W<br>E27 927G93CL G | -                                | 6 kWh                              |
| 32481700   | MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W<br>E27 927ST64CLG | -                                | 6 kWh                              |
| 34796000   | MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W<br>E27 927 ST64CLG | -                                | 6 kWh                              |



(cd/1000lm) 0-180° 90-270°

Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED



## Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

