



Para una combinación óptima de valor y rendimiento

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Estas bombillas LED MASTER Value de vidrio ofrecen un ahorro energético superior al de las bombillas LED de vidrio normales. Al mismo tiempo, también ofrecen a los clientes una buena experiencia lumínica, mejorada con un excelente rendimiento de regulación (bombillas LED de vidrio regulable). Las bombillas LED MASTER Value de vidrio ofrecen un ahorro energético considerable, con un 30 % menos de consumo en comparación con las bombillas LED normales y brindan una excelente calidad de luz. Al ofrecer una vida útil de 15.000 horas, estas bombillas LED regulables también reducen los costes de mantenimiento.

Beneficios

- Ahorra un 30 % de energía en comparación con las bombillas LED estándar de Philips
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustituciones
- Fácil recambio de las lámparas convencionales

Características

- Diseño tradicional con formas clásicas
- Acabados de alta calidad y adaptación perfecta
- Muy alta calidad de luz con excelente reproducción cromática (IRC>90)
- Diseñadas para que se vean, tienen un aspecto excelente encendidas o apagadas
- Respetuosa con el medio ambiente: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Aplicaciones

- Hogar
- Hostelería

Versions



LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDbulb MAS A60 E27 CL 4



LEDbulb MAS G120 E27 CL




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDclassic 60W G93 E27 CL
WGD90 1PF 4 1






LEDclassic 60W ST64 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Plano de dimensiones




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	95 mm	137 mm

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Información general	
Base del casquillo	E27
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Temperatura de color	Índice de reproducción	Código de color
			correlacionada (nom.)	cromática (IRC)	
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	-	2200 K	90	922-927
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	300 °	2700 K	90	927
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	300 °	4000 K	90	940
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	300 °	2700 K	90	927
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	300 °	4000 K	90	940
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	300 °	2700 K	90	927
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	300 °	2700 K	90	927
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	300 °	2700 K	90	927
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	300 °	2700 K	90	927
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	300 °	4000 K	90	940
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	300 °	4000 K	90	940
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	300 °	4000 K	90	940
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	300 °	4000 K	90	940
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	300 °	2700 K	90	927
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	300 °	4000 K	90	940
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	300 °	2700 K	90	927

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática (IRC)	Código de color
			correlacionada (nom.)		
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	300 °	4000 K	90	940
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	300 °	2700 K	90	927
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	300 °	2700 K	80	827
32485500	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	300 °	2200 K	90	922-927
32481700	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	300 °	2200 K	90	922-927
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	300 °	2700 K	90	927

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	806 lm	44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	1.055 lm
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	1.055 lm	44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	1.521 lm
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	1.055 lm	34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	806 lm
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	1.521 lm	44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	806 lm
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	1.521 lm	35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	470 lm
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	806 lm	44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	470 lm
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	1.055 lm	34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	806 lm
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	1.521 lm	36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	650 lm
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	470 lm	32485500	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	806 lm
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	470 lm	32481700	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	806 lm
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	806 lm	34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	806 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	5,9 W	60 W	35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W	44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	3,4 W	40 W
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	7,8 W	75 W	44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	5,9 W	60 W
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W	44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	7,8 W	75 W
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	11,2 W	100 W	44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W	34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W	44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	5,9 W	60 W
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W	35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	3,4 W	40 W
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	7,2 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
32485500	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	5,9 W	60 W
32481700	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	5,9 W	60 W
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	70 °C
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	80 °C
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	80 °C
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	80 °C
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	80 °C
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	80 °C
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	80 °C
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	80 °C
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	80 °C
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	80 °C
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	80 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	80 °C
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	80 °C
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	80 °C
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	80 °C
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	80 °C
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	55 °C
32485500	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	70 °C
32481700	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	70 °C
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	80 °C

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	Transparente	A60
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Transparente	A60
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	Transparente	A60
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Transparente	A60
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	Transparente	A60
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Mate	A60
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Mate	A60
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Mate	A60

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Mate	A60
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	Mate	A60
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	Mate	A60
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	Mate	A60
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Mate	A60
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Transparente	A60
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	Transparente	A60
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Transparente	A60

Bombillas LED MASTER Value de vidrio


Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	Transparente	A60
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Transparente	G120
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	Corona de espejo	A60

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
32485500	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	Transparente	G93
32481700	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	Transparente	ST64
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	Transparente	ST64











Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo energético kWh/1000 h
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	-	6 kWh
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-	8 kWh
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	-20 °C a 45 °C	8 kWh
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	-	12 kWh
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	-20 °C a 45 °C	12 kWh
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-	6 kWh
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-	8 kWh
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-	12 kWh
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	-	4 kWh
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	-20 °C a 45 °C	4 kWh
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	-20 °C a 45 °C	6 kWh
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	-20 °C a 45 °C	8 kWh
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	-20 °C a 45 °C	12 kWh
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	-	6 kWh
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	-20 °C a 45 °C	6 kWh
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	-	4 kWh
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	-20 °C a 45 °C	4 kWh
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-	6 kWh
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	-	8 kWh










Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Consumo energético kWh/1000 h
32485500	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	-	6 kWh
32481700	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	-	6 kWh
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-	6 kWh



Bombillas LED MASTER Value de vidrio



Bombillas LED MASTER Value de vidrio



Bombillas LED MASTER Value de vidrio

