



# Erinomainen hinta-laatusuhde

## Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

Nämä klassisen tyylikkää LED-filament-lamput yhdistävät klassisten hehkulamppujen tutut muodot pitkäkestoisen LED-tekniikan etuihin. Lasikupuiset MASTER Value Glass -lamput kuluttavat vähemmän energiaa kuin tavalliset lasiset LED-lamput, ja ne antavat asiakkaille erinomaisen valaistuskokemuksen, jota täydentää erinomainen himmennettävyys (himmennettävät lasiset LED-lamput). Lasiset MASTER Value Glass LED -lamput kuluttavat 30 % vähemmän energiaa kuin tavalliset LED-lamput, ja niillä on erinomainen valon laatu. Pitkän 15 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta nämä himmennettävät LED-lamput pienentävät myös ylläpitokustannuksia.

### Hyödyt

- 30 % energiansäästö verrattuna vakiomalliseen Philipsin LED-lamppuun
- Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisten lamppujen tilalle

### Ominaisuudet


- Perinteinen ja klassinen muotoilu
- Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely
- Erinomainen valon laatu ja erittäin hyvä värintoisto (CRI >90)
- Näyttävä lamppu niin sytytettynä kuin sammutettuna
- Ympäristöystävällinen: ei sisällä elohopeaa eikä muita vaarallisia aineita

### Käyttökohteet

- Kodit
- Hotellit ja ravintolat

# Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

## Versions



LEDbulb MAS A60 E27 CL 3



LEDbulb MAS A60 E27 CL 4



LEDbulb MAS G120 E27 CL




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDclassic 60W G93 E27 CL  
WGD90 1PF 4 1






LEDclassic 60W ST64 E27 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

Lasikupiset MASTER Value Glass LED -lamput

Mittapiirros




| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG  | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG | 60 mm | 108 mm |
| MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG | 60 mm | 108 mm |
| MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG  | 60 mm | 108 mm |
| MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG  | 60 mm | 108 mm |
| MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G  | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G  | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G  | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G  | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G | 60 mm | 106 mm |
| MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G  | 60 mm | 104 mm |
| MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G  | 60 mm | 104 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG | 64 mm | 140 mm |
| MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG | 64 mm | 140 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G | 95 mm | 137 mm |

# Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

## Mittapiirros



| Product                                  | D      | C      |
|------------------------------------------|--------|--------|
| MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG | 124 mm | 178 mm |

### Yleistä tietoa

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kanta             | E27           |
| Sytytys           | 20 000        |
| Nimelliskäyttöikä | 15 000 tuntia |

### Valaistuksen tekniset tiedot

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Keilakulma (nim.)                     | 300 ° |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %  |

### Käyttö- ja sähkö tiedot

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Syöttötaajuus       | 50–60 Hz    |
| Viivatiheys         | 50 to 60 Hz |
| Syttymisaika (nim.) | 0,5 s       |

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Himmennettävä | Vain tiettyjen<br>himentimien<br>kanssa |
|---------------|-----------------------------------------|

## Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code   | Full Product Name                           | Väriämpötila<br>(nim.) | Värintoistoindeksi<br>(CRI) | Värikoodi | Valovirta |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 929003057902 | MAS VLE LEDBulb D7.8-75W<br>E27 927 A60 CLG | 2700 K                 | 90                          | 927       | 1 055 lm  |
| 929003526802 | MAS VLE LEDBulbD7.8-75W<br>E27 940 A60CL G  | 4000 K                 | 90                          | 940       | 1 055 lm  |
| 929003058302 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W<br>E27 927 A60CLG | 2700 K                 | 90                          | 927       | 1 521 lm  |
| 929003526902 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W<br>E27 940A60CLG  | 4000 K                 | 90                          | 940       | 1 521 lm  |
| 929003057702 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W<br>E27 927 A60 FRG | 2700 K                 | 90                          | 927       | 806 lm    |
| 929003058102 | MAS VLE LEDBulb D7.8-75W<br>E27 927 A60 FRG | 2700 K                 | 90                          | 927       | 1 055 lm  |
| 929003058502 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W<br>E27 927 A60FRG | 2700 K                 | 90                          | 927       | 1 521 lm  |
| 929003070702 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W<br>E27 927 A60 FR G | 2700 K                 | 90                          | 927       | 470 lm    |
| 929003527002 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W<br>E27 940 A60FR G  | 4000 K                 | 90                          | 940       | 470 lm    |
| 929003527102 | MAS VLE LEDBulbD5.9-60W<br>E27 940 A60FR G  | 4000 K                 | 90                          | 940       | 806 lm    |
| 929003527202 | MAS VLE LEDBulbD7.8-75W<br>E27 940 A60FR G  | 4000 K                 | 90                          | 940       | 1 055 lm  |
| 929003527302 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W<br>E27 940A60FRG  | 4000 K                 | 90                          | 940       | 1 521 lm  |
| 929003057502 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W<br>E27 927 A60CLG  | 2700 K                 | 90                          | 927       | 806 lm    |
| 929003526702 | MAS VLE LEDBulbD5.9-60W<br>E27 940 A60CL G  | 4000 K                 | 90                          | 940       | 806 lm    |
| 929003070502 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W<br>E27 927 A60 CL G | 2700 K                 | 90                          | 927       | 470 lm    |
| 929003526602 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W<br>E27 940 A60CL G  | 4000 K                 | 90                          | 940       | 470 lm    |
| 929003059302 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W<br>E27 927 G120CLG | 2700 K                 | 90                          | 927       | 806 lm    |

## Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

| Order Code   | Full Product Name                           | Väriämpötila<br>(nim.) | Värintoistoindeksi<br>(CRI) | Värikoodi | Valovirta |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 929002412802 | MAS VLE LEDBulbD7.2-50W<br>E27 A60 827 CM G | 2700 K                 | 80                          | 827       | 650 lm    |
| 929003010902 | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W<br>E27 927G93CL G | 2200 K                 | 90                          | 922-927   | 806 lm    |
| 929003010702 | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W<br>E27 927ST64CLG | 2200 K                 | 90                          | 922-927   | 806 lm    |
| 929003059402 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W<br>E27 927 ST64CLG | 2700 K                 | 90                          | 927       | 806 lm    |

### Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name                           | Virrankulutus | Vastaa<br>teholtaan |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 929003057902 | MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927<br>A60 CLG | 7,8 W         | 75 W                |
| 929003526802 | MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940<br>A60CL G  | 7,8 W         | 75 W                |
| 929003058302 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927<br>A60CLG | 11,2 W        | 100 W               |
| 929003526902 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27<br>940A60CLG  | 11,2 W        | 100 W               |
| 929003057702 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927<br>A60 FRG | 5,9 W         | 60 W                |
| 929003058102 | MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927<br>A60 FRG | 7,8 W         | 75 W                |
| 929003058502 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927<br>A60FRG | 11,2 W        | 100 W               |
| 929003070702 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927<br>A60 FR G | 3,4 W         | 40 W                |
| 929003527002 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940<br>A60FR G  | 3,4 W         | 40 W                |
| 929003527102 | MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940<br>A60FR G  | 5,9 W         | 60 W                |
| 929003527202 | MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940<br>A60FR G  | 7,8 W         | 75 W                |

| Order Code   | Full Product Name                           | Virrankulutus | Vastaa<br>teholtaan |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 929003527302 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27<br>940A60FRG  | 11,2 W        | 100 W               |
| 929003057502 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927<br>A60CLG  | 5,9 W         | 60 W                |
| 929003526702 | MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940<br>A60CL G  | 5,9 W         | 60 W                |
| 929003070502 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927<br>A60 CL G | 3,4 W         | 40 W                |
| 929003526602 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940<br>A60CL G  | 3,4 W         | 40 W                |
| 929003059302 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927<br>G120CLG | 5,9 W         | 60 W                |
| 929002412802 | MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60<br>827 CM G | 7,2 W         | 50 W                |
| 929003010902 | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27<br>927G93CL G | 5,9 W         | 60 W                |
| 929003010702 | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27<br>927ST64CLG | 5,9 W         | 60 W                |
| 929003059402 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927<br>ST64CLG | 5,9 W         | 60 W                |

### Käyttölämpötila

| Order Code   | Full Product Name                        | T-Case, maksimi<br>(nim.) |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 929003057902 | MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG | 80 °C                     |
| 929003526802 | MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G  | 80 °C                     |
| 929003058302 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG | 80 °C                     |
| 929003526902 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG  | 80 °C                     |
| 929003057702 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG | 80 °C                     |
| 929003058102 | MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | 80 °C                     |
| 929003058502 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG | 80 °C                     |
| 929003070702 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G | 80 °C                     |
| 929003527002 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G  | 80 °C                     |
| 929003527102 | MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G  | 80 °C                     |
| 929003527202 | MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G  | 80 °C                     |

| Order Code   | Full Product Name                        | T-Case, maksimi<br>(nim.) |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 929003527302 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG  | 80 °C                     |
| 929003057502 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG  | 80 °C                     |
| 929003526702 | MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G  | 80 °C                     |
| 929003070502 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G | 80 °C                     |
| 929003526602 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G  | 80 °C                     |
| 929003059302 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG | 80 °C                     |
| 929002412802 | MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G | 55 °C                     |
| 929003010902 | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G | 70 °C                     |
| 929003010702 | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG | 70 °C                     |
| 929003059402 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG | 80 °C                     |

## Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

### Mekaaniset tiedot ja runko

| Order Code   | Full Product Name                        | Lampun pinta | Hehkulampun muoto |
|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 929003057902 | MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG | Kirkas       | A60               |
| 929003526802 | MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G  | Kirkas       | A60               |
| 929003058302 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG | Kirkas       | A60               |
| 929003526902 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG  | Kirkas       | A60               |
| 929003057702 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG | Matta        | A60               |
| 929003058102 | MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | Matta        | A60               |
| 929003058502 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG | Matta        | A60               |
| 929003070702 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G | Matta        | A60               |
| 929003527002 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G  | Matta        | A60               |
| 929003527102 | MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G  | Matta        | A60               |
| 929003527202 | MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G  | Matta        | A60               |











| Order Code   | Full Product Name                        | Lampun pinta  | Hehkulampun muoto |
|--------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 929003527302 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG  | Matta         | A60               |
| 929003057502 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG  | Kirkas        | A60               |
| 929003526702 | MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G  | Kirkas        | A60               |
| 929003070502 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G | Kirkas        | A60               |
| 929003526602 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G  | Kirkas        | A60               |
| 929003059302 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG | Kirkas        | G120              |
| 929002412802 | MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G | Peili, kruunu | A60               |
| 929003010902 | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G | Kirkas        | G93               |
| 929003010702 | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG | Kirkas        | ST64              |
| 929003059402 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG | Kirkas        | ST64              |

### Merkinnät ja luokitukset











| Order Code   | Full Product Name                        | Ympäristön lämpötila | Energiankulutus kWh/1000 h |
|--------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 929003057902 | MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG | -                    | 8 kWh                      |
| 929003526802 | MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G  | -20...45 °C          | 8 kWh                      |
| 929003058302 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG | -                    | 12 kWh                     |
| 929003526902 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG  | -20...45 °C          | 12 kWh                     |
| 929003057702 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG | -                    | 6 kWh                      |
| 929003058102 | MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG | -                    | 8 kWh                      |
| 929003058502 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG | -                    | 12 kWh                     |
| 929003070702 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G | -                    | 4 kWh                      |
| 929003527002 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G  | -20...45 °C          | 4 kWh                      |
| 929003527102 | MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G  | -20...45 °C          | 6 kWh                      |
| 929003527202 | MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G  | -20...45 °C          | 8 kWh                      |

| Order Code   | Full Product Name                        | Ympäristön lämpötila | Energiankulutus kWh/1000 h |
|--------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 929003527302 | MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG  | -20...45 °C          | 12 kWh                     |
| 929003057502 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG  | -                    | 6 kWh                      |
| 929003526702 | MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G  | -20...45 °C          | 6 kWh                      |
| 929003070502 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G | -                    | 4 kWh                      |
| 929003526602 | MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G  | -20...45 °C          | 4 kWh                      |
| 929003059302 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG | -                    | 6 kWh                      |
| 929002412802 | MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G | -                    | 8 kWh                      |
| 929003010902 | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G | -                    | 6 kWh                      |
| 929003010702 | MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG | -                    | 6 kWh                      |
| 929003059402 | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG | -                    | 6 kWh                      |

Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput



## Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput





## Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

