



La solution gradable standard et DimTone créatrice d'ambiance

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Dotées d'un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restitution optimale des couleurs.

Avantages

- Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite
- Remplacement aisé des lampes conventionnelles

Fonctions

- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière et excellent rendu des couleurs (IRC>90)
- D'un esthétisme remarquable, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Application

- Résidentiel
- Hôtellerie, bar, restaurant
- Commerces

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Versions



LEDbulb MAS A60 E27 CL 2



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted



LEDbulb MAS A60 E27 CL 4



LEDbulb MAS G120 E27 CL




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDclassic 60W G93 E27 CL
WGD90 1PF 4 1






LEDclassic 60W ST64 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	95 mm	137 mm

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Informations générales

Culot	E27
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Durée de vie nominale	15.000 h

Données techniques de l'éclairage

Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur			Flux lumineux
			(IRC)	Code couleur		
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700 K	90	927		1.055 lm
8719514449855	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940		1.055 lm
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927		1.521 lm
8719514449879	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	4000 K	90	940		1.521 lm
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927		806 lm
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927		1.055 lm
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	2700 K	90	927		1.521 lm
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700 K	90	927		470 lm
8719514449893	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940		470 lm
8719514449916	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940		806 lm
8719514449930	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940		1.055 lm
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	4000 K	90	940		1.521 lm
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927		806 lm
8719514449831	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940		806 lm
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700 K	90	927		470 lm
8719514449817	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940		470 lm

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		
			(IRC)	Code couleur	Flux lumineux
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700 K	90	927	806 lm
8719514361225	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	2700 K	80	827	650 lm
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	2200 K	90	922-927	806 lm
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	2200 K	90	922-927	806 lm
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700 K	90	927	806 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W	8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W
8719514449855	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	7,8 W	75 W	8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W	8719514449831	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	5,9 W	60 W
8719514449879	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	11,2 W	100 W	8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W	8719514449817	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	3,4 W	40 W
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W	8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W	8719514361225	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	7,2 W	50 W
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W	8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	5,9 W	60 W
8719514449893	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	3,4 W	40 W	8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	5,9 W	60 W
8719514449916	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	5,9 W	60 W	8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W
8719514449930	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	7,8 W	75 W				

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)	Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	80 °C	8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	80 °C
8719514449855	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	80 °C	8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	80 °C	8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	80 °C
8719514449879	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	80 °C	8719514449893	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	80 °C
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	80 °C	8719514449916	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	80 °C

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514449930	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	80 °C
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	80 °C
8719514449831	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	80 °C
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	80 °C
8719514449817	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	80 °C
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	80 °C

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Transparent	A60
8719514449855	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	Transparent	A60
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Transparent	A60
8719514449879	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	Transparent	A60
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Dépoli	A60
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Dépoli	A60
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Dépoli	A60
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Dépoli	A60
8719514449893	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	Dépoli	A60
8719514449916	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	Dépoli	A60
8719514449930	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	Dépoli	A60

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-	8 kWh
8719514449855	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	-20 °C à 45 °C	8 kWh
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	-	12 kWh
8719514449879	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	-20 °C à 45 °C	12 kWh








Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514361225	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	55 °C
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	70 °C
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	70 °C
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	80 °C

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Dépoli	A60
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Transparent	A60
8719514449831	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	Transparent	A60
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Transparent	A60
8719514449817	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	Transparent	A60
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Transparent	G120
8719514361225	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	Miroir Crown	A60
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	Transparent	G93
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	Transparent	ST64
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	Transparent	ST64











Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-	6 kWh
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-	8 kWh
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-	12 kWh
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	-	4 kWh

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h
8719514449893	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	-20 °C à 45 °C	4 kWh
8719514449916	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	-20 °C à 45 °C	6 kWh
8719514449930	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	-20 °C à 45 °C	8 kWh
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	-20 °C à 45 °C	12 kWh
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	-	6 kWh
8719514449831	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	-20 °C à 45 °C	6 kWh
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	-	4 kWh
8719514449817	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	-20 °C à 45 °C	4 kWh
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-	6 kWh
8719514361225	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	-	8 kWh
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	-	6 kWh
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	-	6 kWh
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-	6 kWh



Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone



Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

