



Az érték és a teljesítmény optimális kombinációja

MASTER Value Glass LED-es fényforrások

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálakhoz hasonló LED-es fényforrások megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Ezek a MASTER Value Glass LED-es fényforrások nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, mint a normál üveg LED-es fényforrások. Kiváló fényminőségükkel és kitűnő szabályozhatóságukkal kiváló élményt teremtenek az ügyfelek számára. A MASTER Glass LED-es fényforrások jelentős, a normál LED-es fényforrásokhoz képest akár 30%-kal nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, fényminőségük pedig kiváló. 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően ezek a szabályozható LED-es fényforrások csökkentik a karbantartási költségeket is.

Előnyök

- 30%-os energiamegtakarítás a normál Philips LED-es fényforrásokhoz képest
- Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát
- A hagyományos lámpák egyszerűen, közvetlen cserélhetők

Szolgáltatások


- Hagományos kialakítás klasszikus formákkal
- Tökéletes illeszkedés és kiváló minőségű felületkezelés
- Kiváló fényminőség felsőfokú színvisszaadással (CRI>90)
- Látványra tervezve – remekük mutatnak be- és kikapcsolva is
- Környezetbarát: nem tartalmaznak higanyt vagy más veszélyes anyagokat

Alkalmazás


- Otthonok
- Vendéglátóipar

MASTER Value Glass LED-es fényforrások


Versions



LEDbulb MAS A60 E27 CL 3




LEDbulb MAS A60 E27 CL 1



LEDbulb MAS G120 E27 CL




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDbulb MAS ST64 E27 CL



Méretezett rajza



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

MASTER Value Glass LED-es fényforrások

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	E27
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam	15 000 h

Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges)	300 fok
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
---------------	-----------------------------------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Színkód	Fényáram
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700 K	90	927	1 055 lm
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	1 055 lm
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927	1 521 lm
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	4000 K	90	940	1 521 lm
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927	806 lm
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927	1 055 lm
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	2700 K	90	927	1 521 lm
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700 K	90	927	470 lm
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	470 lm
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	806 lm
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	1 055 lm

MASTER Value Glass LED-es fényforrások

Order Code	Full Product Name	Korrelált	Szinviszsaadási	Szinkód	Fényáram
		színhőmérséklet (névleges)			
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	4000 K	90	940	1 521 lm
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927	806 lm
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	806 lm
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700 K	90	927	470 lm
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	470 lm
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700 K	90	927	806 lm
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	2700 K	80	827	650 lm
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700 K	90	927	806 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény-	
		Teljesítményfelvétel	egyenérték
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	7,8 W	75 W
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	11,2 W	100 W
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	3,4 W	40 W
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	5,9 W	60 W
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	7,8 W	75 W
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	5,9 W	60 W
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	3,4 W	40 W
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	7,2 W	50 W
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W

Hőmérséklet

MASTER Value Glass LED-es fényforrások

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	80 °C
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	80 °C
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	80 °C
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	80 °C
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	80 °C
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	80 °C
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	80 °C
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	80 °C
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	80 °C

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Átlátszó	A60
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	Átlátszó	A60
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Átlátszó	A60
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	Átlátszó	A60
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Matt	A60
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Matt	A60
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Matt	A60
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Matt	A60
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	Matt	A60
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	Matt	A60

Tanúsítvány és alkalmazási területek





Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	80 °C
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	80 °C
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	80 °C
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	80 °C
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	80 °C
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	80 °C
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	55 °C
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	80 °C

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	Matt	A60
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Matt	A60
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Átlátszó	A60
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	Átlátszó	A60
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Átlátszó	A60
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	Átlátszó	A60
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Átlátszó	G120
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	Tetőtükrös	A60
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	Átlátszó	ST64



MASTER Value Glass LED-es fényforrások

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-	8 kWh
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	-20 és 45 °C között	8 kWh
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	-	12 kWh
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	-20 és 45 °C között	12 kWh
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-	6 kWh
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-	8 kWh
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-	12 kWh
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	-	4 kWh
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	-20 és 45 °C között	4 kWh
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	-20 és 45 °C között	6 kWh
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	-20 és 45 °C között	8 kWh
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	-20 és 45 °C között	12 kWh
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	-	6 kWh
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	-20 és 45 °C között	6 kWh
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	-	4 kWh
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	-20 és 45 °C között	4 kWh
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-	6 kWh
36122500	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	-	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-	6 kWh



MASTER Value Glass LED-es fényforrások



MASTER Value Glass LED-es fényforrások

