



Voor een optimale combinatie van waarde en prestaties

MASTER Value LEDbulb

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze MASTER Value LED-lampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-lampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare, glazen LED-lampen). MASTER Value LED-lampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

Voordelen

- Bespaart 30% aan energie in vergelijking met een standaard Philips ledlamp
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

Kenmerken


- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Zeer goede lichtkwaliteit met een uitstekende kleurweergave (CRI>90)
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Toepassing

- Thuis
- Hotels, cafés, restaurants

MASTER Value LEDbulb

Versions



LEDbulb MAS G120 E27 CL




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDclassic 60W G93 E27 CL
WGD90 1PF 4 1






LEDclassic 60W ST64 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

MASTER Value LEDbulb

Maatschets




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	95 mm	137 mm

MASTER Value LEDbulb

Maatschets



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek (nom.)	300 graden
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700 K	90	927	1.055 lm
8719514449855	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	1.055 lm
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927	1.521 lm
8719514449879	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	4000 K	90	940	1.521 lm
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927	806 lm
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927	1.055 lm
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	2700 K	90	927	1.521 lm
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700 K	90	927	470 lm
8719514449893	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	470 lm
8719514449916	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	806 lm
8719514449930	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	1.055 lm
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	4000 K	90	940	1.521 lm
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927	806 lm

MASTER Value LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Kleurcode	Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)		
8719514449831	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	806 lm
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700 K	90	927	470 lm
8719514449817	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	470 lm
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700 K	90	927	806 lm
8719514361225	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	2700 K	80	827	650 lm
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	2200 K	90	922-927	806 lm
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	2200 K	90	922-927	806 lm
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700 K	90	927	806 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig		Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen			Energieverbruik	vermogen
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W	8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W
8719514449855	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	7,8 W	75 W	8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W	8719514449831	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	5,9 W	60 W
8719514449879	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	11,2 W	100 W	8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W	8719514449817	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	3,4 W	40 W
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W	8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W	8719514361225	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	7,2 W	50 W
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W	8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	5,9 W	60 W
8719514449893	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	3,4 W	40 W	8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	5,9 W	60 W
8719514449916	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	5,9 W	60 W	8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W
8719514449930	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	7,8 W	75 W				

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	80 °C
8719514449855	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	80 °C
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	80 °C
8719514449879	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	80 °C
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	80 °C
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	80 °C
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	80 °C
8719514449893	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	80 °C
8719514449916	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	80 °C
8719514449930	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	80 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	80 °C
8719514449831	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	80 °C
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	80 °C
8719514449817	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	80 °C
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	80 °C
8719514361225	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	55 °C
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	70 °C
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	70 °C
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	80 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Helder	A60
8719514449855	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	Helder	A60
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Helder	A60
8719514449879	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	Helder	A60
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Mat	A60
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Mat	A60
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Mat	A60
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Mat	A60
8719514449893	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	Mat	A60
8719514449916	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	Mat	A60
8719514449930	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	Mat	A60

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Mat	A60
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Helder	A60
8719514449831	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	Helder	A60
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Helder	A60
8719514449817	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	Helder	A60
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Helder	G120
8719514361225	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	Mirror Crown	A60
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	Helder	G93
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	Helder	ST64
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	Helder	ST64






Keurmerken en classificaties











Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514347885	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-	8 kWh
8719514449855	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	-20 °C t/m 45 °C	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514347922	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	-	12 kWh
8719514449879	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	-20 °C t/m 45 °C	12 kWh

MASTER Value LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514347861	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-	6 kWh
8719514347908	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-	8 kWh
8719514347946	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-	12 kWh
8719514354838	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	-	4 kWh
8719514449893	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	-20 °C t/m 45 °C	4 kWh
8719514449916	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	-20 °C t/m 45 °C	6 kWh
8719514449930	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	-20 °C t/m 45 °C	8 kWh
8719514449954	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	-20 °C t/m 45 °C	12 kWh
8719514347847	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	-	6 kWh
8719514449831	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	-20 °C t/m 45 °C	6 kWh
8719514354814	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	-	4 kWh
8719514449817	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	-20 °C t/m 45 °C	4 kWh
8719514347984	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-	6 kWh
8719514361225	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	-	8 kWh
8719514324855	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	-	6 kWh
8719514324817	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	-	6 kWh
8719514347960	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-	6 kWh





MASTER Value LEDbulb

