



For en optimal kombinasjon av verdi og ytelse

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse MASTER Value Glass LED-pærene gir flere energibesparelser enn vanlige LED-glasspærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare glass LED-pærer). MASTER Value Glass LED-pærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-pærene også vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

- Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger
- Enkel ettermonterbar erstatningsenhet for konvensjonelle lamper

Funksjoner


- klassisk design og tradisjonelle former
- perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
- Meget god lyskvalitet med utmerket fargegjengivelse (CRI>90)
- Laget for å ses, både tendt og slukket
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Søknad

- Hjem
- Hotell- og restaurantnæringen

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Versions




LEDbulb MAS A60 E27 CL 3



LEDbulb MAS A60 E27 CL 1



LEDbulb MAS A60 E27 CL 4



LEDbulb MAS G120 E27 CL




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDclassic 60W G93 E27 CL
WGD90 1PF 4 1






LEDclassic 60W ST64 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Målskisse




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	95 mm	137 mm

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Målskisse



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Fargekode	Lysytelse
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700 K	90	927	1 055 lm
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	1 055 lm
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927	1 521 lm
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	4000 K	90	940	1 521 lm
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927	806 lm
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927	1 055 lm
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	2700 K	90	927	1 521 lm
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700 K	90	927	470 lm
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	470 lm
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	806 lm
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	1 055 lm

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Fargekode	Lysytelse
		fargetemperatur (nom.)			
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	4000 K	90	940	1 521 lm
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927	806 lm
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	806 lm
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700 K	90	927	470 lm
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	470 lm
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700 K	90	927	806 lm
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	2700 K	80	827	650 lm
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	2200 K	90	922-927	806 lm
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	2200 K	90	922-927	806 lm
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700 K	90	927	806 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effekten som		Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer			Effektforbruk	tilsvarer
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W	929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	7,8 W	75 W	929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	3,4 W	40 W
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W	929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	5,9 W	60 W
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	11,2 W	100 W	929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	7,8 W	75 W
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W	929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W	929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W	929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	5,9 W	60 W

MASTER Value LED-lyspærer av glass

		Effekten som	
Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	tilsvarer
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	3,4 W	40 W
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	7,2 W	50 W

Temperatur

		Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
Order Code	Full Product Name	
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	80 °C
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	80 °C
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	80 °C
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	80 °C
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	80 °C
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	80 °C
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	80 °C
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	80 °C
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	80 °C
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	80 °C
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Matt	A60
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	Matt	A60
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Matt	A60
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	Matt	A60
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Matt	A60
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Matt	A60
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Matt	A60
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Matt	A60
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	Matt	A60
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	Matt	A60

		Effekten som	
Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	tilsvarer
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	5,9 W	60 W
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	5,9 W	60 W
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W

		Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
Order Code	Full Product Name	
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	80 °C
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	80 °C
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	80 °C
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	80 °C
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	80 °C
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	55 °C
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	70 °C
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	70 °C
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	80 °C

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	Matt	A60
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Matt	A60
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Matt	A60
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	Matt	A60
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Matt	A60
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	Matt	A60
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Matt	G120
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	Speilkrone	A60
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	Matt	G93
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	Matt	ST64


MASTER Value LED-lyspærer av glass

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27	Matt	ST64
	927 ST64CLG		











Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-	8 kWh
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	-	12 kWh
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	-20 °C til 45 °C	12 kWh
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-	6 kWh
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-	8 kWh
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-	12 kWh
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	-	4 kWh
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	-20 °C til 45 °C	4 kWh
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	-20 °C til 45 °C	6 kWh
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	-20 °C til 45 °C	8 kWh
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	-20 °C til 45 °C	12 kWh
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 A60CLG	-	6 kWh
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	-20 °C til 45 °C	6 kWh










Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	-	4 kWh
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	-20 °C til 45 °C	4 kWh
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-	6 kWh
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	-	8 kWh
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	-	6 kWh
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	-	6 kWh
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-	6 kWh



MASTER Value LED-lyspærer av glass



MASTER Value LED-lyspærer av glass



MASTER Value LED-lyspærer av glass

