



Pentru o combinație optimă de valoare și performanță

Becuri LED din sticlă MASTER Value

Având un design clasic, aceste becuri LED cu filament combină formele familiare ale becurilor incandescente cu beneficiile tehnologiei LED cu durată lungă de viață. Aceste becuri LED din sticlă MASTER Value oferă mai multe economii de energie decât becurile LED din sticlă obișnuite. În același timp, oferă clienților și o experiență bună de lumină, îmbunătățită de performanțe excelente de reglare a intensității (becuri LED din sticlă dimabile). Becurile LED din sticlă MASTER Value oferă economii semnificative de energie, folosind cu 30% mai puțină energie în comparație cu becurile LED obișnuite și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, aceste becuri LED reglabile reduc și costurile de întreținere.

Beneficii

- Economisește 30% energie în comparație cu becurile LED Philips standard
- Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirilor
- Modernizare retrofit simplă a lămpilor convenționale

Caracteristici


- Design tradițional cu forme clasice
- Potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate
- Calitate foarte bună a luminii cu o redare excelentă a culorilor (CRI>90)
- Cu un design atrăgător, arată bine indiferent dacă sunt stinse sau aprinse
- Ecologice: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase

Cerere


- Aplicații casnice
- Industria hotelieră

Becuri LED din sticlă MASTER Value


Versions



LEDbulb MAS A60 E27 CL 3





LEDbulb MAS G120 E27 CL



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

Cote




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm

Becuri LED din sticlă MASTER Value

Cote



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	90
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	80 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare

Date tehnice lumină

		Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
Order Code	Full Product Name			
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700 K	927	1.055 lm
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	4000 K	940	1.055 lm
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	2700 K	927	1.521 lm
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	4000 K	940	1.521 lm
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700 K	927	806 lm
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700 K	927	1.055 lm
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	2700 K	927	1.521 lm
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700 K	927	470 lm
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	4000 K	940	470 lm
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	4000 K	940	806 lm
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	4000 K	940	1.055 lm
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	4000 K	940	1.521 lm
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700 K	927	806 lm
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	4000 K	940	806 lm
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700 K	927	470 lm
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	4000 K	940	470 lm
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700 K	927	806 lm

Becuri LED din sticlă MASTER Value

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700 K	927	806 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	7,8 W	75 W
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	11,2 W	100 W
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	3,4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	5,9 W	60 W
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	7,8 W	75 W
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	5,9 W	60 W
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	3,4 W	40 W
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W

Sistem mecanic și carcasă







Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Transparent	A60
44985500	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	Transparent	A60
34792200	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Transparent	A60
44987900	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	Transparent	A60
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Mat	A60
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Mat	A60
34794600	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Mat	A60
35483800	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Mat	A60
44989300	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	Mat	A60

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
44991600	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	Mat	A60
44993000	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	Mat	A60
44995400	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Mat	A60
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Transparent	A60
44983100	MASTER VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	Transparent	A60
35481400	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Transparent	A60
44981700	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	Transparent	A60
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Transparent	G120
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	Transparent	ST64











Aprobare și aplicație

Becuri LED din sticlă MASTER Value

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/1000 h
34788500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-	8 kWh
44985500	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 940 A60CL G	De la -20 °C până la 45 °C	8 kWh
34792200	MASTER VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60CLG	-	12 kWh
44987900	MASTER VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60CLG	De la -20 °C până la 45 °C	12 kWh
34786100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-	6 kWh
34790800	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-	8 kWh
34794600	MASTER VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60FRG	-	12 kWh
35483800	MASTER VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 FR G	-	4 kWh
44989300	MASTER VLE LEDBulb D3.4-40W E27 940 A60FR G	De la -20 °C până la 45 °C	4 kWh
44991600	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60FR G	De la -20 °C până la 45 °C	6 kWh
44993000	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 940 A60FR G	De la -20 °C până la 45 °C	8 kWh
44995400	MASTER VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60FRG	De la -20 °C până la 45 °C	12 kWh
34784700	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	-	6 kWh
44983100	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60CL G	De la -20 °C până la 45 °C	6 kWh
35481400	MASTER VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 CL G	-	4 kWh
44981700	MASTER VLE LEDBulb D3.4-40W E27 940 A60CL G	De la -20 °C până la 45 °C	4 kWh
34798400	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-	6 kWh
34796000	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-	6 kWh



Becuri LED din sticlă MASTER Value



Becuri LED din sticlă MASTER Value

