



En optimal kombination av värde och prestanda

MASTER Value Glass LED bulbs

De här LED-ljuskällorna har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. MASTER Value Glass LED bulbs ger mer energibesparingar än vanliga LED-ljuskällor av glas och samtidigt ger de en god ljusupplevelse, vilket förstärks av utmärkt dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED Bulbs ger avsevärda energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-ljuskällor och utmärkt ljusqualität. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-ljuskällor även underhållskostnaderna.

Fördelar

- Sparar 30 % energi jämfört med standard Philips LED-ljuskällor
- Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten
- Enkel eftermontering som ersättning för konventionella ljuskällor

Funktioner

- Klassisk design med klassiska former
- Perfekt passform och ytbehandling i hög kvalitet
- Mycket bra ljusqualität med utmärkt färgåtergivning (CRI>90)
- Designad för att synas – snygg både när den är tänd och släckt
- Miljövänlig: innehåller inget kvicksilver eller andra farliga ämnen

Användning

- Hem
- Hotell och restaurang

MASTER Value Glass LED bulbs

Versions




LEDbulb MAS A60 E27 CL 2



LEDbulb MAS A60 E27 CL 1



LEDbulb MAS A60 E27 CL 4



LEDbulb MAS G120 E27 CL




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDclassic 60W G93 E27 CL
WGD90 1PF 4 1






LEDclassic 60W ST64 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

MASTER Value Glass LED bulbs

Måttskiss




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	95 mm	137 mm

MASTER Value Glass LED bulbs

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Allmän information

Sockel	E27
Driftcykel	20 000
Nominell livslängd	15 000 h

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	300 °
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimmers
--------	------------------------------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)		Färgåtergivningsindex	Färgkod	Ljusflöde
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700 K	90	927		1 055 lm
929003526802	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940		1 055 lm
929003058302	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927		1 521 lm
929003526902	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60CLG	4000 K	90	940		1 521 lm
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927		806 lm
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927		1 055 lm
929003058502	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60FRG	2700 K	90	927		1 521 lm
929003070702	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700 K	90	927		470 lm
929003527002	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940		470 lm
929003527102	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940		806 lm
929003527202	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940		1 055 lm
929003527302	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60FRG	4000 K	90	940		1 521 lm
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927		806 lm
929003526702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940		806 lm
929003070502	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700 K	90	927		470 lm

MASTER Value Glass LED bulbs

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur			
		(Nom)	Färgåtergivningsindex	Färgkod	Ljusflöde
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	470 lm
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700 K	90	927	806 lm
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	2700 K	80	827	650 lm
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	2200 K	90	922-927	806 lm
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	2200 K	90	922-927	806 lm
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700 K	90	927	806 lm

Drift och elektricitet

			Motsvarande					Motsvarande	
Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	effekt		Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	effekt	
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W		929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W	
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	7,8 W	75 W		929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W	
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W		929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	5,9 W	60 W	
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	11,2 W	100 W		929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W	
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W		929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	3,4 W	40 W	
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W		929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W	
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W		929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	7,2 W	50 W	
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W		929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	5,9 W	60 W	
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	3,4 W	40 W		929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	5,9 W	60 W	
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	5,9 W	60 W		929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W	
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	7,8 W	75 W						

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)	Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	80 °C	929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	80 °C	929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	80 °C
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	80 °C	929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	80 °C
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	80 °C	929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	80 °C
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	80 °C	929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	80 °C
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	80 °C	929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C

MASTER Value Glass LED bulbs

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	80 °C
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	80 °C
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	80 °C
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	80 °C
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	80 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	55 °C
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	70 °C
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	70 °C
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	80 °C

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling	Lampform
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Klar	A60
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	Klar	A60
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Klar	A60
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	Klar	A60
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Frostad	A60
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Frostad	A60
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Frostad	A60
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Frostad	A60
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	Frostad	A60
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	Frostad	A60
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	Frostad	A60

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans ytbehandling	Lampform
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Frostad	A60
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Klar	A60
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	Klar	A60
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Klar	A60
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	Klar	A60
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Klar	G120
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	Spegelkrona	A60
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	Klar	G93
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	Klar	ST64
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	Klar	ST64






Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-	8 kWh
929003526802	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G	-20 °C till +45 °C	8 kWh
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	-	12 kWh
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	-20 °C till +45 °C	12 kWh


Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-	6 kWh
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-	8 kWh
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-	12 kWh
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	-	4 kWh

MASTER Value Glass LED bulbs











Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	Energiförbrukning
			kWh/1 000 tim
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	-20 °C till +45 °C	4 kWh
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	-20 °C till +45 °C	6 kWh
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	-20 °C till +45 °C	8 kWh
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	-20 °C till +45 °C	12 kWh
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	-	6 kWh
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	-20 °C till +45 °C	6 kWh
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	-	4 kWh
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	-20 °C till +45 °C	4 kWh
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-	6 kWh
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	-	8 kWh
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	-	6 kWh
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	-	6 kWh
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-	6 kWh



(cd/1000lm) 0° 150° 180° 150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 150°



MASTER Value Glass LED bulbs



MASTER Value Glass LED bulbs

