



Değer ve performansın ideal birleşimi için

MASTER Value Glass LED ampuller

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman LED ampuller, enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Bu MASTER Value Glass LED ampuller, normal cam LED ampullerden daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Aynı zamanda, müşterilere mükemmel dim etme performansı (kısılabilir cam LED ampuller) ile geliştirilmiş iyi bir ışık deneyimi sunarlar. MASTER Value Cam LED Ampuller, normal LED ampullere kıyasla %30 daha az enerji kullanarak önemli ölçüde enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sağlar. Ayrıca 15.000 saat kullanım ömrü sunan bu kısılabilir LED ampuller bakım maliyetlerini de azaltır.

Faydaları

- Standart Philips LED ampullere kıyasla %30 enerji tasarrufu sağlar
- Değiştirme gereksinimlerini azaltan çok uzun kullanım ömrü
- Geleneksel lambalar için kolay değişim

Özellikler

- klasik şekillerle geçmişten gelen tasarım
- mükemmel uyum ve yüksek kalite kaplama
- Mükemmel renksel geriverim ile çok iyi ışık kalitesi (CRI>90)
- Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, açık veya kapalı durumda çekici görünüş
- Çevreyle dost: cıva veya başka tehlikeli madde içermez

Uygulama

- Ev
- Konaklama

MASTER Value Glass LED ampuller

Versions



LEDclassic 60W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 100W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W A60 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

MASTER Value Glass LED ampuller

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	E27
Anahtar Döngüsü	20.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2200 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Renk Kodu	922-927
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	70 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
----------------	---------------------------------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	A60

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	806 lm
32497800	MASTER VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	1.521 lm
32465700	MASTER VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	470 lm


Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	5,9 W	60 W
32497800	MASTER VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	10,5 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
32465700	MASTER VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	3,4 W	40 W

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
32473200	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	6 kWh
32497800	MASTER VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	11 kWh
32465700	MASTER VLE LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G	4 kWh



MASTER Value Glass LED ampuller

