



Для оптимального поєднання вартості та продуктивності

MASTER Value Glass LED bulbs

Ці світлодіодні лампи з ниткою розжарювання, що мають класичний дизайн, поєднують у собі звичні форми ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Ці світлодіодні лампи MASTER Value Glass LED забезпечують більше енергозбереження, ніж звичайні скляні світлодіодні лампи. Водночас вони забезпечують споживачам гарне освітлення, що посилюється відмінними характеристиками затухання (скляні світлодіодні лампи з регульованою яскравістю). Лампи MASTER Value Glass LED забезпечують значне енергозбереження, споживаючи на 30% менше енергії порівняно зі звичайними світлодіодними лампами, і забезпечують чудову якість світла. Завдяки терміну служби 15 000 годин, ці світлодіодні лампи з регульованою яскравістю також знижують витрати на обслуговування.

Переваги

- Економить 30% електроенергії порівняно зі стандартними світлодіодними лампами Philips
- Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в замінах
- Проста модернізація для заміни звичайних ламп

Характеристики

- Успадкований дизайн із класичними формами
- Ідеальна посадка та високоякісна обробка
- Дуже хороша якість світла з чудовою кольоропередачею (CRI>90)
- Створені милувати очі, виглядають неперевершено навіть вимкненими
- Захист довкілля: не містить ртуті й інших небезпечних речовин

MASTER Value Glass LED bulbs

Застосування

- Головна сторінка
- Готелі

Версії



LEDbulb MAS A60 E27 CL 2



LEDbulb MAS A60 E27 CL 4



LEDbulb MAS G120 E27 CL




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2



LEDclassic 60W G93 E27 CL
WGD90 1PF 4 1






LEDclassic 60W ST64 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDbulb MAS ST64 E27 CL

MASTER Value Glass LED bulbs

Розміри




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	60 mm	108 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	64 mm	140 mm
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	95 mm	137 mm

MASTER Value Glass LED bulbs

Розміри



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	E27
Цикл перемикавання	20 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)

Світлотехнічні

Кут променю (ном.)	300 °
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Лише з певними регуляторами яскравості
---------------------------	--

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Код кольору	Світловий потік
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700 K	90	927	1 055 lm
929003058302	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927	1 521 lm
929003526902	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60CLG	4000 K	90	940	1 521 lm
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927	806 lm
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700 K	90	927	1 055 lm
929003058502	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60FRG	2700 K	90	927	1 521 lm
929003070702	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700 K	90	927	470 lm
929003527002	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	470 lm
929003527102	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	806 lm
929003527202	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 940 A60FR G	4000 K	90	940	1 055 lm
929003527302	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60FRG	4000 K	90	940	1 521 lm
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700 K	90	927	806 lm
929003526702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	806 lm
929003070502	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700 K	90	927	470 lm
929003526602	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 940 A60CL G	4000 K	90	940	470 lm
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700 K	90	927	806 lm

MASTER Value Glass LED bulbs

Order Code	Full Product Name	Корельована	Індекс якості	Код	Світловий
		колірна температура (ном.)	кольоропередачі (CRI)		
929002412802	MAS VLE LEDBulb D7.2-50W E27 A60 827 CM G	2700 K	80	827	650 lm
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	2200 K	90	922-927	806 lm
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	2200 K	90	922-927	806 lm
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700 K	90	927	806 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	7,8 W	75 W
929003058302	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60CLG	11,2 W	100 W
929003526902	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60CLG	11,2 W	100 W
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	5,9 W	60 W
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	7,8 W	75 W
929003058502	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60FRG	11,2 W	100 W
929003070702	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 FR G	3,4 W	40 W
929003527002	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 940 A60FR G	3,4 W	40 W
929003527102	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60FR G	5,9 W	60 W
929003527202	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 940 A60FR G	7,8 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003527302	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60FRG	11,2 W	100 W
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	5,9 W	60 W
929003526702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60CL G	5,9 W	60 W
929003070502	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 CL G	3,4 W	40 W
929003526602	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 940 A60CL G	3,4 W	40 W
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	5,9 W	60 W
929002412802	MAS VLE LEDBulb D7.2-50W E27 A60 827 CM G	7,2 W	50 W
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	5,9 W	60 W
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	5,9 W	60 W
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	5,9 W	60 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	80 °C
929003058302	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60CLG	80 °C
929003526902	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60CLG	80 °C
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	80 °C
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	80 °C
929003058502	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 927 A60FRG	80 °C
929003070702	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 FR G	80 °C
929003527002	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 940 A60FR G	80 °C
929003527102	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60FR G	80 °C
929003527202	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 940 A60FR G	80 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003527302	MAS VLE LEDBulb D11.2-100W E27 940A60FRG	80 °C
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	80 °C
929003526702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 940 A60CL G	80 °C
929003070502	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 927 A60 CL G	80 °C
929003526602	MAS VLE LEDBulb D3.4-40W E27 940 A60CL G	80 °C
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	80 °C
929002412802	MAS VLE LEDBulb D7.2-50W E27 A60 827 CM G	55 °C
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	70 °C
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	70 °C
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	80 °C

MASTER Value Glass LED bulbs

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	Прозорий	A60
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	Прозорий	A60
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	Прозорий	A60
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	Матовий	A60
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	Матовий	A60
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	Матовий	A60
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	Матовий	A60
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	Матовий	A60
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	Матовий	A60
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	Матовий	A60











Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	Матовий	A60
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	Прозорий	A60
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	Прозорий	A60
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	Прозорий	A60
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	Прозорий	A60
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	Прозорий	G120
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	Дзеркальний купол	A60
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	Прозорий	G93
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	Прозорий	ST64
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	Прозорий	ST64

Затвердження й застосування











Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929003057902	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	-	8 kWh
929003058302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	-	12 kWh
929003526902	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG	від -20 °C до +45 °C	12 kWh
929003057702	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	-	6 kWh
929003058102	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	-	8 kWh
929003058502	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	-	12 kWh
929003070702	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	-	4 kWh
929003527002	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	від -20 °C до +45 °C	4 kWh
929003527102	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60FR G	від -20 °C до +45 °C	6 kWh
929003527202	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	від -20 °C до +45 °C	8 kWh
929003527302	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	від -20 °C до +45 °C	12 kWh

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929003057502	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	-	6 kWh
929003526702	MAS VLE LEDBulbD5.9-60W E27 940 A60CL G	від -20 °C до +45 °C	6 kWh
929003070502	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	-	4 kWh
929003526602	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60CL G	від -20 °C до +45 °C	4 kWh
929003059302	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	-	6 kWh
929002412802	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	-	8 kWh
929003010902	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	-	6 kWh
929003010702	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	-	6 kWh
929003059402	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	-	6 kWh

MASTER Value Glass LED bulbs



MASTER Value Glass LED bulbs



MASTER Value Glass LED bulbs

