



LED světelné zdroje CorePro pro každodenní osvětlení kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností.

LED zdroje CorePro Glass

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Výhody

- 30% úspora energie v porovnání se standardními LED žárovkami Philips
- Velmi dlouhá životnost prodlužující intervaly výměn
- Snadná náhrada běžných světelných zdrojů při modernizaci

LED zdroje CorePro Glass

Vlastnosti

- Tradiční design s klasickými tvary
- Dokonalý vzhled a vysoce kvalitní povrchová úprava
- Velmi kvalitní světlo s dobrým barevným podáním (CRI > 80)
- Nepřehlédnutelný design se zajímavým vzhledem v zapnutém i vypnutém stavu
- Šetrnost k životnímu prostředí: neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky

Aplikace

- Domácnost
- Pohostinství

Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64




MZD LEDCLA 40W A60 E27







MZD LEDCLA 60W A60 E27

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

Rozměrové výkresy






Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

LED zdroje CorePro Glass

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Světelně technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Cyklus zapnutí
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30 000
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20 000
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20 000
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30 000
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20 000
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20 000
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20 000
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20 000
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20 000
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20 000
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20 000
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20 000
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20 000
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20 000
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20 000

Světelně technické

		Náhradní teplota		Kód barvy	Světelný tok
Order Code	Full Product Name	chromatičnosti (jmen.)	2700 K		
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm	
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm	
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm	
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm	
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm	
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1 055 lm	
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1 055 lm	
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1 521 lm	

		Náhradní teplota		Kód barvy	Světelný tok
Order Code	Full Product Name	chromatičnosti (jmen.)	4000 K		
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1 521 lm	
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm	
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1 521 lm	
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1 521 lm	
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm	
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1 055 lm	
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1 055 lm	

Provozní a elektrické

		Spotřeba energie	Doba		Ekvivalentní příkon
Order Code	Full Product Name		spuštění (jmen.)	0,5 s	
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W	
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W	
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W	

		Spotřeba energie	Doba		Ekvivalentní příkon
Order Code	Full Product Name		spuštění (jmen.)	0,5 s	
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W	
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W	
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W	

LED zdroje CorePro Glass

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Doba		Ekvivalentní příkon
			spuštění (jmen.)		
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s		75 W
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s		100 W
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s		100 W
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s		40 W
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s		100 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota	
		(jmen.)	
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C	
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C	
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C	
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C	
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C	
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C	
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C	
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C	

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Povrchová	
		úprava žárovky	Tvar žárovky
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Matná	A60
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Číré	G93
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Číré	ST64
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Matná	A60
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Matná	A60
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Matná	A60
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Matná	A60
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Matná	A60

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/
		1000 h
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Doba		Ekvivalentní příkon
			spuštění (jmen.)		
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s		100 W
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s		60 W
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s		75 W
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s		75 W


Order Code	Full Product Name	Maximální teplota	
		(jmen.)	
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C	
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C	
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C	
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C	
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C	
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C	
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C	

Order Code	Full Product Name	Povrchová	
		úprava žárovky	Tvar žárovky
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Matná	A60
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Číré	A60
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Číré	A60
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Číré	A60
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Číré	A60
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Číré	A60
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Číré	A60

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/
		1000 h
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh

LED zdroje CorePro Glass


Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/ 1000 h
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh



120°

90°

LED zdroje CorePro Glass



LED zdroje CorePro Glass

