



CorePro LED er beregnet til daglige belysningsopgaver og kombinerer velkendte klassiske glødepærer med fordelene ved langvarig LED-teknologi.

CorePro LED-glaspære

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-glaspærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- Energibesparelse på 90 % sammenlignet med traditionel belysning
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Nem eftermonteringsløsning til traditionelle lyskilder

CorePro LED-glaspære

Funktioner

- Klassisk design og klassiske former
- Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet
- God lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (CRI>80)
- De er designet til at blive set, og ser godt ud både tændt og slukket
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder

- Bolig
- Hotel og restaurant

Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64



MZD LEDCLA 40W A60 E27




MZD LEDCLA 60W A60 E27







LEDbulb Classic 75W E27 A60 827 CL ND

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

Målskitse






Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

CorePro LED-glaspære

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Skiftecyklus
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30.000
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20.000
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20.000
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30.000
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20.000
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20.000
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20.000
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20.000
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20.000
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	20.000
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	20.000
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	20.000
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	20.000
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20.000
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20.000
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20.000
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20.000
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20.000
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20.000

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1.055 lm
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1.055 lm
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1.521 lm
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1.521 lm
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	3000 K	830	470 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000 K	830	806 lm
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000 K	830	1.055 lm
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	3000 K	830	1.521 lm
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1.521 lm
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1.521 lm
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1.055 lm
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1.055 lm

Drift og el

CorePro LED-glaspære

Opstartstid					Opstartstid				
Order Code	Full Product Name	Strømforbrug (nom.)	Wattforbrugsækvivalent		Order Code	Full Product Name	Strømforbrug (nom.)	Wattforbrugsækvivalent	
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W	929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 W	0,5 s	60 W
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W	929002425192	CorePro LEDBulbND 8,5-75W E27 A60 830FRG	8,5 W	0,5 s	75 W
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W	929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W	929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W	929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W	929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W	929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W	929002025492	CorePro LEDBulbND 8,5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W	929002025592	CorePro LEDBulbND 8,5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	4,5 W	0,5 s	40 W					

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	50 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	50 °C
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	50 °C
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	55 °C
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Mekanik og armaturhus

CorePro LED-glaspære


Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Matteret	A60
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Klar	G93
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Klar	ST64
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Matteret	A60
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Matteret	A60
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Matteret	A60
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Matteret	A60
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Matteret	A60
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Matteret	A60
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	Matteret	A60

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	Matteret	A60
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	Matteret	A60
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	Matteret	A60
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Klar	A60
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Klar	A60
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Klar	A60
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Klar	A60
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Klar	A60
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Klar	A60

Godkendelse og anvendelsesområde


Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	5 kWh
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 kWh
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	9 kWh
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	11 kWh
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh




120°

90°



CorePro LED-glaspære



CorePro LED-glaspære

