



Für Ihre alltäglichen Beleuchtungsaufgaben kombiniert die CorePro LED die vertrauten Formen der klassischen Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED- Technologie

CorePro GLass LED-Lampen

Diese LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität im Vintage-Look. CorePro bietet eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und senkt so die Wartungskosten.

CorePro GLass LED-Lampen

Vorteile

- Spart 30 % Energie im Vergleich zu Standard-LED-Lampen von Philips
- Sehr lange Lebensdauer verringert den Austauschbedarf
- Einfacher Retrofit-Ersatz für klassische, herkömmliche Lampen

Merkmale

- Traditionelles Design mit klassischen Formen
- Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche
- Sehr hohe Lichtqualität mit guter Farbwiedergabe (CRI>80)
- Entworfen um gesehen zu werden, sie sehen ein- und ausgeschaltet gut aus
- Umweltfreundlich: Enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen

Anwendung

- Wohnbereich
- Hotel- und Gastgewerbe

Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



MZD LEDCLA 40W A60 E27



LED Bulb A67 E27 ND Clear







MZD LEDCLA 60W A60 E27



LEDbulb Classic 75W E27 A60 827 CL ND

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

CorePro GLass LED-Lampen

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Farbcode	827
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	A60

Order Code	Full Product Name	Schaltzyklus
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30.000
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30.000
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20.000
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20.000
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20.000
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20.000
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20.000
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20.000

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	806 lm
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	470 lm
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	1.055 lm
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	1.521 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	470 lm
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	1.521 lm
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	806 lm
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	1.055 lm

Betrieb und Elektrik		Äquivalente	
Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Leistung
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	60 W

		Äquivalente	
Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Leistung
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	40 W

CorePro GLass LED-Lampen

Order Code	Full Product Name	Äquivalente	
		Systemleistung	Leistung
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	75 W
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	100 W
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	40 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Matt
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Matt
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Matt
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Matt


Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh

Order Code	Full Product Name	Äquivalente	
		Systemleistung	Leistung
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	100 W
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	60 W
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (Nom)
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Klar
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Klar
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Klar
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Klar



120°

90°

