



Para los trabajos de iluminación cotidianos, CorePro LED combina las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración

Bombillas LED CorePro Glass

Con un diseño tradicional clásico, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan el recambio por LED, estas bombillas LED CorePro de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz en un

Bombillas LED CorePro Glass

estilo vintage. Iluminación LED CorePro con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Beneficios

- Ahorra un 30 % de energía en comparación con las bombillas LED estándar de Philips
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustituciones
- Fácil recambio de las lámparas convencionales

Características

- Diseño tradicional con formas clásicas
- Acabados de alta calidad y adaptación perfecta
- Muy alta calidad de luz con buena reproducción cromática (IRC>80)
- Diseñadas para que se vean, tienen un aspecto excelente encendidas o apagadas
- Respetuosa con el medio ambiente: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

Aplicaciones

- Hogar
- Hostelería


Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64



MZD LEDCLA 40W A60 E27







LED Bulb A67 E27 ND Clear



MZD LEDCLA 60W A60 E27

Bombillas LED CorePro Glass

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm





Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Bombillas LED CorePro Glass

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Bombillas LED CorePro Glass

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Controles y regulación	
Regulable	No

Información general

Order Code	Full Product Name	Ciclo de encendido/apagado
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30.000
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20.000
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20.000
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30.000
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20.000
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20.000
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20.000
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20.000
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20.000
34702100	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	20.000
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	20.000
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	20.000
34706900	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	20.000
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20.000
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20.000
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20.000
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20.000
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20.000
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20.000

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de color	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)		
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1.055 lm
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1.055 lm
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1.521 lm
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1.521 lm
34702100	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	3000 K	830	470 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de color	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)		
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000 K	830	806 lm
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000 K	830	1.055 lm
34706900	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	3000 K	830	1.521 lm
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1.521 lm
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1.521 lm
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1.055 lm
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1.055 lm

Operativos y eléctricos

Bombillas LED CorePro Glass

Order Code	Full Product Name	Consumo de		Hora de	Equivalente de
		energía	inicio	(nom.)	
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W	
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W	
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W	
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W	
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W	
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W	
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W	
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W	
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W	
34702100	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	4,5 W	0,5 s	40 W	

Order Code	Full Product Name	Consumo de		Hora de	Equivalente de
		energía	inicio	(nom.)	
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 W	0,5 s	60 W	
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	8,5 W	0,5 s	75 W	
34706900	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	10,5 W	0,5 s	100 W	
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W	
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W	
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W	
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W	
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W	
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W	

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C
34702100	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	50 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	50 °C
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	50 °C
34706900	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	55 °C
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Mate	A60
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Transparente	G93
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Transparente	ST64
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Mate	A60

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Mate	A60
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Mate	A60
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Mate	A60
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Mate	A60


Bombillas LED CorePro Glass

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Mate	A60
34702100	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	Mate	A60
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	Mate	A60
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	Mate	A60
34706900	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	Mate	A60
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Transparente	A60

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Transparente	A60
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Transparente	A60
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Transparente	A60
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Transparente	A60
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Transparente	A60


Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
34702100	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	5 kWh
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 kWh
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	9 kWh
34706900	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	11 kWh
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh




120°

90°



Bombillas LED CorePro Glass



Bombillas LED CorePro Glass

