



CorePro LED yhdistää klassisen hehkulampun muodon ja kestävän LED-tekniikan edut

CorePro Glass LED -lamput

Perinteistä hehkulamppua muistuttavissa Classic-lampuissa yhdistyy hehkulampun tuttu, klassinen muoto ja kestävä LED-teknologia. Luonnollinen valinta sinulle, joka etsit jälkiasennettavaa LED-lamppua. Jopa 30 prosentin energiansäästö Philipsin tavalliseen LED-lamppuun verrattuna. Lasista valmistetut CorePro-lamput tuottavat laadukasta LED-valoa, ja 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta ylläpitokulut jäävät pieniksi.

Hyödyt

- Yli 30 prosentin energiansäästö Philipsin tavallisiin LED-lamppuihin verrattuna
- Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisten lamppujen tilalle

Ominaisuudet

- Perinteinen ja klassinen muotoilu
- Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely
- Erinomainen valon laatu ja erittäin hyvä värintoisto (CRI >80)
- Näyttävä lamppu, joka on edustava sytytettynä ja sammutettuna
- Ympäristöystävällinen: ei sisällä elohopeaa eikä muita vaarallisia aineita

CorePro Glass LED -lamput

Käyttökohteet

- Kotitaloudet
- Hotellit ja ravintolat


Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64



MZD LEDCLA 40W A60 E27



LED Bulb A67 E27 ND Clear




MZD LEDCLA 60W A60 E27



LEDbulb Classic 75W E27 A60 827 CL ND





Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

CorePro Glass LED -lamput

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

CorePro Glass LED -lamput

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Yleistä tietoa

Kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	300 °
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Sytytys
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30 000
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20 000
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20 000
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30 000
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20 000
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20 000
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20 000
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20 000
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20 000
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	20 000
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	20 000
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	20 000
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	20 000

CorePro Glass LED -lamput

Order Code	Full Product Name	Sytytys
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20 000
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20 000
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20 000
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20 000
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20 000
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20 000

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1 055 lm
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1 055 lm
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1 521 lm
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1 521 lm
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	3000 K	830	470 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000 K	830	806 lm
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000 K	830	1 055 lm
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	3000 K	830	1 521 lm
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1 521 lm
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1 521 lm
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1 055 lm
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1 055 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Syttymisaika (nim.)	Vastaa teholtaan
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Syttymisaika (nim.)	Vastaa teholtaan
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	4,5 W	0,5 s	40 W
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 W	0,5 s	60 W
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	8,5 W	0,5 s	75 W

CorePro Glass LED -lamput

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Syttymisaika (nim.)	Vastaa teholtaan
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	50 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Matta	A60
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Kirkas	G93
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Kirkas	ST64
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Matta	A60
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Matta	A60
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Matta	A60
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Matta	A60
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Matta	A60
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Matta	A60
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	Matta	A60

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Syttymisaika (nim.)	Vastaa teholtaan
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W


Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	50 °C
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	50 °C
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	55 °C
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	Matta	A60
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	Matta	A60
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	Matta	A60
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Kirkas	A60
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Kirkas	A60
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Kirkas	A60
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Kirkas	A60
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Kirkas	A60
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Kirkas	A60

CorePro Glass LED -lamput


Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	5 kWh
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 kWh
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	9 kWh
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	11 kWh
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh




120°

90°



CorePro Glass LED -lamput



CorePro Glass LED -lamput

