



La solution classique pour un éclairage décoratif

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite
- Remplacement aisé des lampes conventionnelles

Fonctions

- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière et bon rendu des couleurs (IRC>80)
- D'un esthétisme remarquable, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Application

- Maison
- Hôtellerie

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64



MZD LEDCLA 40W A60 E27





MZD LEDCLA 60W A60 E27



LEDbulb Classic 75W E27 A60 827 CL ND

Schéma dimensionnel







Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Informations générales

Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h

Données techniques de l'éclairage

Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre de cycles d'allumage
8719514361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30.000
8719514346772	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20.000
8719514346758	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20.000
8719514361300	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30.000
8719514377516	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20.000
8719514361263	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20.000
8719514377530	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20.000
8719514361287	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20.000
8719514377554	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20.000
8719514347021	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	20.000
8719514346475	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	20.000
8719514347045	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	20.000
8719514347069	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	20.000
8719514347168	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20.000
8719514347144	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20.000
8719514347106	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20.000
8719514380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20.000
8719514347120	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20.000
8719514347083	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20.000

Données techniques de l'éclairage

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Order Code	Full Product Name	Température		
		de couleur	Code	Flux
		corrélée (nom.)	couleur	lumineux
8719514361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm
8719514346772	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm
8719514346758	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm
8719514361300	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm
8719514377516	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm
8719514361263	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1.055 lm
8719514377530	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1.055 lm
8719514361287	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1.521 lm
8719514377554	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1.521 lm
8719514347021	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	3000 K	830	470 lm

Order Code	Full Product Name	Température		
		de couleur	Code	Flux
		corrélée (nom.)	couleur	lumineux
8719514346475	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000 K	830	806 lm
8719514347045	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000 K	830	1.055 lm
8719514347069	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	3000 K	830	1.521 lm
8719514347168	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm
8719514347144	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1.521 lm
8719514347106	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1.521 lm
8719514380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm
8719514347120	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1.055 lm
8719514347083	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1.055 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Heure de		
		Consommation	démarrage	Puissance
		électrique	(nom.)	équivalente
8719514361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W
8719514346772	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W
8719514346758	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W
8719514361300	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W
8719514377516	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W
8719514361263	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
8719514377530	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
8719514361287	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W

Order Code	Full Product Name	Heure de		
		Consommation	démarrage	Puissance
		électrique	(nom.)	équivalente
8719514377554	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W
8719514347021	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	4,5 W	0,5 s	40 W
8719514346475	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 W	0,5 s	60 W
8719514347045	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	8,5 W	0,5 s	75 W
8719514347069	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
8719514347168	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W
8719514347144	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Heure de	
			démarrage (nom.)	Puissance équivalente
8719514347106	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
8719514380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Heure de	
			démarrage (nom.)	Puissance équivalente
8719514347120	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
8719514347083	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit	
		(nom.)	
8719514361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C	
8719514346772	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C	
8719514346758	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C	
8719514361300	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C	
8719514377516	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C	
8719514361263	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C	
8719514377530	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C	
8719514361287	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C	
8719514377554	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C	
8719514347021	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	50 °C	
8719514346475	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	50 °C	

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit	
		(nom.)	
8719514347045	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	50 °C	
8719514347069	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	55 °C	
8719514347168	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C	
8719514347144	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C	
8719514347106	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C	
8719514380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C	
8719514347120	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C	
8719514347083	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C	

Mécanique et boîtier


Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8719514361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Dépoli	A60
8719514346772	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Transparent	G93
8719514346758	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Transparent	ST64
8719514361300	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Dépoli	A60
8719514377516	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Dépoli	A60
8719514361263	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Dépoli	A60
8719514377530	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Dépoli	A60
8719514361287	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Dépoli	A60
8719514377554	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Dépoli	A60
8719514347021	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	Dépoli	A60

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
8719514346475	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	Dépoli	A60
8719514347045	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	Dépoli	A60
8719514347069	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	Dépoli	A60
8719514347168	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Transparent	A60
8719514347144	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Transparent	A60
8719514347106	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Transparent	A60
8719514380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Transparent	A60
8719514347120	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Transparent	A60
8719514347083	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Transparent	A60

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation
		d'énergie kWh/1 000 h
8719514361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
8719514346772	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
8719514346758	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
8719514361300	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
8719514377516	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
8719514361263	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
8719514377530	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
8719514361287	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
8719514377554	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
8719514347021	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	5 kWh
8719514346475	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 kWh
8719514347045	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	9 kWh
8719514347069	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	11 kWh
8719514347168	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
8719514347144	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
8719514347106	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
8719514380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
8719514347120	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
8719514347083	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh




120°

90°



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

