



La solution classique pour un éclairage décoratif

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour une fréquence de remplacement réduite
- Remplacement aisé des lampes conventionnelles

Fonctions

- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière et bon rendu des couleurs (IRC>80)
- D'un esthétisme remarquable, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Application

- Maison
- Hôtellerie

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27
WW FR



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted



MZD LEDCLA 40W A60 E27



LED Bulb A67 E27 ND Clear




MZD LEDCLA 60W A60 E27



LEDbulb Classic 75W E27 A60 827
CL ND





Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	A60

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre de cycles d'allumage
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30 000
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30 000
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20 000
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20 000
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20 000
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20 000
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20 000
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20 000
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20 000
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20 000
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20 000
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20 000
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20 000

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1 055 lm
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1 055 lm
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1 521 lm
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1 521 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1 521 lm
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1 521 lm
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1 055 lm
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1 055 lm

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Fonctionnement et électricité

Order		Consommation électrique	Heure de démarrage		Puissance équivalente
Code	Full Product Name		(nom.)		
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s		60 W
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s		40 W
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s		60 W
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s		75 W
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s		75 W
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s		100 W
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s		100 W

Order		Consommation électrique	Heure de démarrage		Puissance équivalente
Code	Full Product Name		(nom.)		
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s		40 W
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s		100 W
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s		100 W
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s		60 W
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s		75 W
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s		75 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Dépoli
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Dépoli
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Dépoli
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Dépoli
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Dépoli
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Dépoli
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Dépoli

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Transparent
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Transparent
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Transparent
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Transparent
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Transparent
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Transparent


Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique


Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh



120°

90°

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

