



A mindennapi világítási feladatokhoz tervezett CorePro LED a klasszikus izzólámpák megszokott formáit a hosszú élettartamú LED technológia előnyeivel ötvözi

CorePro üveg LED-es fényforrások

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálakhoz hasonló LED-es fényforrások megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Nagyon egyszerű választást jelentenek azok számára, akik meglévő LED-es fényforrásaikat szeretnék lecserélni, mivel a hagyományos fényforrásokkal összehasonlítva 90%-os energiamegtakarítást biztosítanak. A CorePro Glass LED-es fényforrások kiváló fényminőséggel és retró stílussal rendelkeznek, és 15 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.

CorePro üveg LED-es fényforrások

Előnyök

- 30%-os energiamegtakarítás a normál Philips LED-es fényforrásokhoz képest
- Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát
- A hagyományos lámpák egyszerűen, közvetlen cserélhetők

Szolgáltatások

- Hagományos kialakítás klasszikus formákkal
- Tökéletes illeszkedés és kiváló minőségű felületkezelés
- Kiváló fényminőség jó színvisszaadással (CRI>80)
- Látványra tervezve – remekük mutatnak be- és kikapcsolva is
- Környezetbarát: nem tartalmaznak higanyt vagy más veszélyes anyagokat

Alkalmazás

- Otthonok
- Vendéglátóipar


Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27
WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL
ST64



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27
NDFrosted



MZD LEDCLA 40W A60 E27



LED Bulb A67 E27 ND Clear

CorePro üveg LED-es fényforrások

Versions






MZD LEDCLA 60W A60 E27



LEDbulb Classic 75W E27 A60 827
CL ND

Méretezett rajza







Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

CorePro üveg LED-es fényforrások

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	15 000 h
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	300 fok
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Kapcsolási ciklus
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30 000
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20 000
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20 000
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30 000
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20 000
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20 000
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20 000
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20 000
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20 000
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20 000
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20 000
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20 000
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20 000
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20 000
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20 000

Technikai adatok

		Korrelált színhőmérséklet			
Order Code	Full Product Name	(névleges)	Színkód	Fényáram	
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm	
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm	
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm	
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm	
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm	
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1 055 lm	
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1 055 lm	
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1 521 lm	
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1 521 lm	
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm	
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1 521 lm	
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1 521 lm	
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm	
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1 055 lm	
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1 055 lm	

CorePro üveg LED-es fényforrások

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Indulási idő	Teljesítmény-
			(névleges)	egyenérték
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Indulási idő	Teljesítmény-
			(névleges)	egyenérték
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Matt	A60
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Átlátszó	G93
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Átlátszó	ST64

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Matt	A60
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Matt	A60
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Matt	A60


CorePro üveg LED-es fényforrások

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Matt	A60
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Matt	A60
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Matt	A60
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Átlátszó	A60
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Átlátszó	A60

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Átlátszó	A60
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Átlátszó	A60
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Átlátszó	A60
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Átlátszó	A60


Tanúsítvány és alkalmazási területek


Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh



120°

90°





CorePro üveg LED-es fényforrások

