



De CorePro LED-lamp combineert de klassieke vorm van gloeilampen met de voordelen van duurzame LED-technologie en is geschikt voor dagelijks gebruik

CorePro LEDbulb - Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

CorePro LEDbulb - Glas

Voordelen

- Bespaart 30% aan energie in vergelijking met een standaard Philips ledlamp
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

Kenmerken

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Zeer goede lichtkwaliteit met een goede kleurweergave (CRI>80)
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Toepassing

- Thuis
- Hotels, cafés, restaurants

Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64



MZD LEDCLA 40W A60 E27







MZD LEDCLA 60W A60 E27



LEDbulb Classic 75W E27 A60 827 CL ND

CorePro LEDbulb - Glas

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm





Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

CorePro LEDbulb - Glas

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

CorePro LEDbulb - Glas

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Schakelcyclus
8719514361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30.000
8719514346772	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20.000
8719514346758	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20.000
8719514361300	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30.000
8719514377516	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20.000
8719514361263	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20.000
8719514377530	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20.000
8719514361287	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20.000
8719514377554	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20.000
8719514347021	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	20.000
8719514346475	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	20.000
8719514347045	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	20.000
8719514347069	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	20.000
8719514347168	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20.000
8719514347144	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20.000
8719514347106	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20.000
8719514380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20.000
8719514347120	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20.000
8719514347083	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20.000

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm
8719514346772	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm
8719514346758	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm
8719514361300	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm
8719514377516	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm
8719514361263	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1.055 lm
8719514377530	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1.055 lm
8719514361287	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1.521 lm
8719514377554	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1.521 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514347021	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	3000 K	830	470 lm
8719514346475	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000 K	830	806 lm
8719514347045	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000 K	830	1.055 lm
8719514347069	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	3000 K	830	1.521 lm
8719514347168	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm
8719514347144	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1.521 lm
8719514347106	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1.521 lm
8719514380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm

CorePro LEDbulb - Glas

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur		
		(nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514347120	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1.055 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur		
		(nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514347083	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1.055 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Opstarttijd		Overeenkomstig vermogen
			(nom.)		
8719514361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s		60 W
8719514346772	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s		60 W
8719514346758	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s		60 W
8719514361300	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s		40 W
8719514377516	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s		60 W
8719514361263	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s		75 W
8719514377530	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s		75 W
8719514361287	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s		100 W
8719514377554	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s		100 W
8719514347021	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	4,5 W	0,5 s		40 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Opstarttijd		Overeenkomstig vermogen
			(nom.)		
8719514346475	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 W	0,5 s		60 W
8719514347045	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	8,5 W	0,5 s		75 W
8719514347069	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	10,5 W	0,5 s		100 W
8719514347168	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s		40 W
8719514347144	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s		100 W
8719514347106	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s		100 W
8719514380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s		60 W
8719514347120	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s		75 W
8719514347083	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s		75 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing	
		maximaal	(nom.)
8719514361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C	
8719514346772	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C	
8719514346758	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C	
8719514361300	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C	
8719514377516	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C	
8719514361263	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C	

Order Code	Full Product Name	T-behuizing	
		maximaal	(nom.)
8719514377530	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C	
8719514361287	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C	
8719514377554	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C	
8719514347021	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	50 °C	
8719514346475	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	50 °C	
8719514347045	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	50 °C	

CorePro LEDbulb - Glas

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514347069	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	55 °C
8719514347168	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C
8719514347144	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
8719514347106	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Mat	A60
8719514346772	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Helder	G93
8719514346758	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Helder	ST64
8719514361300	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Mat	A60
8719514377516	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Mat	A60
8719514361263	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Mat	A60
8719514377530	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Mat	A60
8719514361287	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Mat	A60
8719514377554	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Mat	A60
8719514347021	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	Mat	A60

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur
8719514361249	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
8719514346772	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
8719514346758	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
8719514361300	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
8719514377516	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
8719514361263	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
8719514377530	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
8719514361287	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
8719514377554	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh


Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
8719514347120	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
8719514347083	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514346475	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	Mat	A60
8719514347045	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	Mat	A60
8719514347069	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	Mat	A60
8719514347168	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Helder	A60
8719514347144	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Helder	A60
8719514347106	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Helder	A60
8719514380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Helder	A60
8719514347120	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Helder	A60
8719514347083	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Helder	A60

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur
8719514347021	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	5 kWh
8719514346475	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 kWh
8719514347045	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	9 kWh
8719514347069	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	11 kWh
8719514347168	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
8719514347144	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
8719514347106	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
8719514380035	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh

CorePro LEDbulb - Glas

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur
8719514347120	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
8719514347083	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh



120°

90°

CorePro LEDbulb - Glas

