



For dine daglige belysningsjobber kombinerer CorePro LED de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med langvarig LED- teknologi

CorePro LED-lyspærer i glass

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse CorePro LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende CorePro LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

CorePro LED-lyspærer i glass

Fordeler

- Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger
- Enkel ettermonterbar erstatningsenhet for konvensjonelle lamper

Funksjoner

- klassisk design og tradisjonelle former
- perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
- Meget god lyskvalitet med god fargegjengivelse (CRI>80)
- Laget for å ses, både tendt og slukket
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Søknad

- Hjem
- Hotell- og restaurantnæringen

Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64



MZD LEDCLA 40W A60 E27



LED Bulb A67 E27 ND Clear







MZD LEDCLA 60W A60 E27



LEDbulb Classic 75W E27 A60 827 CL ND

CorePro LED-lyspærer i glass

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm





Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

CorePro LED-lyspærer i glass

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

CorePro LED-lyspærer i glass

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Brytersyklus
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30 000
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20 000
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20 000
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30 000
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20 000
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20 000
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20 000
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20 000
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20 000
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	20 000
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	20 000
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	20 000
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	20 000
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20 000
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20 000
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20 000
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20 000
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20 000
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20 000

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1 055 lm
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1 055 lm
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1 521 lm
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1 521 lm
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	3000 K	830	470 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000 K	830	806 lm
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000 K	830	1 055 lm
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	3000 K	830	1 521 lm
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1 521 lm
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1 521 lm
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1 055 lm
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1 055 lm

Drift og elektronikk

CorePro LED-lyspærer i glass

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Starttid (nom.)	Effekten som tilsvarer
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	4,5 W	0,5 s	40 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	50 °C
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	50 °C

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	A60
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	G93
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	ST64
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	A60
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	A60
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	A60

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Starttid (nom.)	Effekten som tilsvarer
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 W	0,5 s	60 W
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	8,5 W	0,5 s	75 W
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	50 °C
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	55 °C
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	A60
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	A60
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	A60
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	A60
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	A60
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	A60


CorePro LED-lyspærer i glass

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	A60
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	A60
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	A60
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	A60

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	A60
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	A60
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	A60


Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	5 kWh
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 kWh
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	9 kWh
929002425292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	11 kWh
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh




120°

90°



CorePro LED-lyspærer i glass



CorePro LED-lyspærer i glass

