



Para os seus trabalhos de iluminação diários, o LED CorePro alia as formas familiares das lâmpadas incandescentes clássicas aos benefícios da tecnologia LED de longa duração

Lâmpadas LED de vidro CorePro

Dotadas de um design clássico tradicional, estas lâmpadas LED de filamento aliam as formas familiares das lâmpadas incandescentes clássicas aos benefícios da tecnologia LED de longa duração. Uma opção evidente para quem procura uma substituição de LED retrofit, estas lâmpadas LED CorePro oferecem 90% de poupanças de energia em comparação com as lâmpadas convencionais. As lâmpadas LED de vidro CorePro proporcionam uma excelente qualidade de luz num estilo vintage. Iluminação LED CorePro que poupa energia e oferece uma vida útil de 15 000 horas para reduzir os custos de manutenção.

Lâmpadas LED de vidro CorePro

Benefícios

- Poupa 30% de energia em comparação com as lâmpadas LED padrão da Philips
- A longa vida útil reduz a necessidade de substituições
- Substituição retrofit fácil para as lâmpadas convencionais

Características

- design tradicional com formas clássicas
- encaixe perfeito e acabamento de alta qualidade
- Iluminação de muito boa qualidade com uma boa restituição cromática (CRI>80)
- Concebidas para serem vistas, são bonitas acesas ou apagadas
- Amiga do ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Aplicação

- Habitações
- Hotéis


Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64



MZD LEDCLA 40W A60 E27







LED Bulb A67 E27 ND Clear



MZD LEDCLA 60W A60 E27

Lâmpadas LED de vidro CorePro

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm





Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Lâmpadas LED de vidro CorePro

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Lâmpadas LED de vidro CorePro

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe (Nom.)	300 °
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Controlos e regulação	
Regulável	Não

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Ciclo de comutação
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30.000
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20.000
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20.000
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30.000
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20.000
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20.000
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20.000
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20.000
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20.000
34702100	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	20.000
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	20.000
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	20.000
34706900	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	20.000
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20.000
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20.000
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20.000
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20.000
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20.000
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20.000

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor	Código da cor	Fluxo Luminoso
		correlacionada (Nom.)		
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1.055 lm
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1.055 lm
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1.521 lm
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1.521 lm
34702100	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	3000 K	830	470 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor	Código da cor	Fluxo Luminoso
		correlacionada (Nom.)		
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000 K	830	806 lm
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000 K	830	1.055 lm
34706900	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	3000 K	830	1.521 lm
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1.521 lm
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1.521 lm
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1.055 lm
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1.055 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Lâmpadas LED de vidro CorePro

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Tempo de arranque (Nom.)	Potência equivalente
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W
34702100	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	4,5 W	0,5 s	40 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Tempo de arranque (Nom.)	Potência equivalente
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 W	0,5 s	60 W
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	8,5 W	0,5 s	75 W
34706900	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C
34702100	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	50 °C

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	50 °C
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	50 °C
34706900	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	55 °C
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Fosca	A60
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Transparente	G93
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Transparente	ST64
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Fosca	A60

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Fosca	A60
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Fosca	A60
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Fosca	A60
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Fosca	A60


Lâmpadas LED de vidro CorePro

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Fosca	A60
34702100	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	Fosca	A60
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	Fosca	A60
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	Fosca	A60
34706900	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	Fosca	A60
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Transparente	A60

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Transparente	A60
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Transparente	A60
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Transparente	A60
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Transparente	A60
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Transparente	A60


Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
34702100	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	5 kWh
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 kWh
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	9 kWh
34706900	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	11 kWh
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh




120°

90°



Lâmpadas LED de vidro CorePro



Lâmpadas LED de vidro CorePro

