



Pentru activitățile de iluminat de zi cu zi, CorePro LED combină formele familiare ale becurilor incandescente clasice cu beneficiile tehnologiei LED de lungă durată

Becuri din sticlă cu LED CorePro

Având un design clasic, aceste lămpi LED cu filament combină formele familiare ale becurilor incandescente clasice cu beneficiile tehnologiei LED cu durată lungă de viață. O alegere foarte ușoară pentru persoanele care caută un înlocuitor cu LED pentru modernizare, aceste becuri LED CorePro mare oferă economii de energie de 90% în comparație cu lămpile convenționale. Becurile LED din sticlă CorePro oferă o calitate excelentă a luminii, cu un stil retro. Iluminarea LED CorePro oferă o durată de viață de 15.000 de ore pentru a reduce costurile de întreținere.

Becuri din sticlă cu LED CorePro

Beneficii

- Economisește 30% energie în comparație cu becurile LED Philips standard
- Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirilor
- Modernizare ușoară a lămpilor convenționale

Caracteristici

- design tradițional cu forme clasice
- potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate
- Calitate foarte bună a luminii cu o redare bună a culorilor (CRI>80)
- Cu un design atrăgător, arată bine indiferent dacă sunt stinse sau aprinse
- Ecologice: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase

Cerere

- Aplicații casnice
- Industria hotelieră: restaurante și hoteluri


Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64



MZD LEDCLA 40W A60 E27



LED Bulb A67 E27 ND Clear







MZD LEDCLA 60W A60 E27



LEDbulb Classic 75W E27 A60 827 CL ND

Becuri din sticlă cu LED CorePro

Cote



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm





Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Becuri din sticlă cu LED CorePro

Cote



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Becuri din sticlă cu LED CorePro

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului	70 %
luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Ciclu de comutare
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30.000
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20.000
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20.000
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30.000
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20.000
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20.000
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20.000
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20.000
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20.000
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	20.000
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	20.000
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20.000
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20.000
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20.000
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20.000
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20.000
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20.000

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1.055 lm
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1.055 lm
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1.521 lm
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1.521 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000 K	830	806 lm
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000 K	830	1.055 lm
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1.521 lm
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1.521 lm
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1.055 lm
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1.055 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Timp de pornire (nom.)	Echivalent putere
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Timp de pornire (nom.)	Echivalent putere
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W

Becuri din sticlă cu LED CorePro

Order Code	Full Product Name	Timp de		Echivalent
		Consum de	pornire	
		curent	(nom.)	putere
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 W	0,5 s	60 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Mat	A60
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Transparent	G93
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Transparent	ST64
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Mat	A60
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Mat	A60
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Mat	A60
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Mat	A60
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Mat	A60
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Mat	A60

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie
		kWh/1000 h
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Timp de		Echivalent
		Consum de	pornire	
		curent	(nom.)	putere
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	8,5 W	0,5 s	75 W
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W


Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	50 °C
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	50 °C
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	Mat	A60
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	Mat	A60
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Transparent	A60
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Transparent	A60
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Transparent	A60
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Transparent	A60
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Transparent	A60
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Transparent	A60

Order Code	Full Product Name	Consum de energie
		kWh/1000 h
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh

Becuri din sticlă cu LED CorePro







Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
34647500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 kWh
34704500	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	9 kWh
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh




120°

90°

Becuri din sticlă cu LED CorePro



Becuri din sticlă cu LED CorePro



Becuri din sticlă cu LED CorePro

