



CorePro LED spája známe tvary klasických žiaroviek s výhodami LED technológie s dlhou životnosťou pri zaistovaní každodenného osvetlenia

Žiarovky CorePro Glass LED

Tieto klasické LED svetelné zdroje s vláknom spájajú tradičný dizajn so známymi tvarmi klasických žiaroviek s výhodami LED technológie s dlhou životnosťou. CorePro LED žiarovky s vysokým svetelným tokom ponúkajú 90 % úsporu energie v porovnaní s tradičnými svetelnými zdrojmi a sú jednoduchou voľbou pre tých, ktorí chcú vykonať náhradu LED žiarovkami. Žiarovky CorePro Glass LED prinášajú vynikajúcu kvalitu svetla v retro štýle. CorePro LED osvetlenie so životnosťou 15 000 hodín pomáha znižovať náklady na údržbu.

Žiarovky CorePro Glass LED

Výhody

- V porovnaní so štandardnými LED žiarovkami Philips ušetrí o 30 % viac energie
- Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmen
- Jednoduchá dodatočná náhrada za bežné svetelné zdroje

Vlastnosti

- tradičný dizajn s klasickými tvarmi
- dokonalý štýl a veľmi kvalitná povrchová úprava
- Veľmi dobrá kvalita svetla s dobrým podaním farieb (CRI>80)
- Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, či je svetlo zapnuté alebo vypnuté
- Šetrné k životnému prostrediu: neobsahuje žiadnu ortuť ani iné nebezpečné látky

Aplikácie

- Domov
- Gastro zariadenia


Versions



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64







MZD LEDCLA 40W A60 E27



MZD LEDCLA 60W A60 E27

Rozmerový obrázok







Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Rozmerový obrázok



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Žiarovky CorePro Glass LED

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Nominálna životnosť	15 000 h
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	300 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Spínací cyklus
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30 000
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20 000
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20 000
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30 000
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20 000
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20 000
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20 000
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20 000
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20 000
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20 000
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20 000
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20 000
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20 000
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20 000
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20 000

Svetelné technické

		Náhradná teplota		
Order Code	Full Product Name	chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1 055 lm
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1 055 lm
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1 521 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1 521 lm
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1 521 lm
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1 521 lm
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1 055 lm
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1 055 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Čas		Ekvivalentný výkon
		Spotreba	spustenia (nom.)	
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Čas		Ekvivalentný výkon
		Spotreba	spustenia (nom.)	
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W

Žiarovky CorePro Glass LED

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Čas	Ekvivalentný výkon
			spustenia (nom.)	
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu
		(nom.)
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava	Tvar
		žiarovky	žiarovky
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Matná	A60
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Priehľadné	G93
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Priehľadné	ST64
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Matná	A60
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Matná	A60
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Matná	A60
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Matná	A60
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Matná	A60


Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Čas	Ekvivalentný výkon
			spustenia (nom.)	
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu
		(nom.)
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava	Tvar
		žiarovky	žiarovky
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Matná	A60
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Priehľadné	A60
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Priehľadné	A60
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Priehľadné	A60
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Priehľadné	A60
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Priehľadné	A60
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Číra	A60


Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1
		000 h
36124900	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
34677200	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
34675800	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
36130000	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
37751600	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
36126300	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
37753000	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
36128700	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
37755400	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
34716800	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
34714400	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
34710600	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
38003500	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
34712000	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
34708300	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh



120°

90°

Žiarovky CorePro Glass LED



Žiarovky CorePro Glass LED

