



Для повсякденного освітлення **CorePro LED** поєднує звичні форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології

CorePro Glass LED bulbs

Ці світлодіодні філаментні лампи, що мають класичний дизайн, поєднують у собі знайомі форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Дуже простий вибір для людей, які шукають модернізовану світлодіодну заміну, ці світлодіодні лампи CorePro з високим світловим потоком забезпечують 90 % енергозбереження порівняно зі звичайними лампами розжарювання. Лампи CorePro Glass LED забезпечують чудову якість світла у вінтажному стилі. Освітлення CorePro LED з терміном служби 15 000 год для зменшення витрат на обслуговування.

Переваги

- Заощаджує 30 % електроенергії порівняно зі стандартними світлодіодними лампами Philips
- Дуже довгий строк служби, що зменшує потребу в замінах
- Проста модернізація для заміни звичайних ламп

CorePro Glass LED bulbs

Характеристики

- традиційний дизайн із класичними формами
- ідеальна відповідність і високоякісна обробка
- Дуже хороша якість світла з гарною кольоропередачею (CRI>80)
- Створені милувати очі, мають неперевершений вигляд навіть вимкнені
- Екологічно чисті: не містять ртуті й інших небезпечних речовин

Застосування

- Головна сторінка
- Готелі

Версії



LED Lamps, LEDclassic A60 E27 WW FR



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL ST64



MZD LEDCLA 40W A60 E27




MZD LEDCLA 60W A60 E27



LEDbulb Classic 75W E27 A60 827 CL ND





Розміри



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

CorePro Glass LED bulbs

Розміри



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	60 mm	104 mm

CorePro Glass LED bulbs

Розміри



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	64 mm	140 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	60 mm	106 mm
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	60 mm	104 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

CorePro Glass LED bulbs

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Кут променю (ном.)	300 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Цикл перемикання
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	30 000
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	20 000
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	20 000
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	30 000
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	20 000
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	20 000
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	20 000
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	20 000
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	20 000
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	20 000
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	20 000
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	20 000
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	20 000
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	20 000
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	20 000
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	20 000
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	20 000
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	20 000

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700 K	827	806 lm
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700 K	827	806 lm
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700 K	827	806 lm
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700 K	827	470 lm
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	806 lm
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700 K	827	1 055 lm
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000 K	840	1 055 lm
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700 K	827	1 521 lm
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000 K	840	1 521 lm
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	3000 K	830	470 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000 K	830	806 lm
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000 K	830	1 055 lm
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700 K	827	470 lm
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700 K	827	1 521 lm
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000 K	840	1 521 lm
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700 K	827	806 lm
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700 K	827	1 055 lm
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000 K	840	1 055 lm

Експлуатаційні й електричні

CorePro Glass LED bulbs

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Час увімкнення (ном.)	Еквівалент потужності у ватах
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 W	0,5 s	60 W
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 W	0,5 s	60 W
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 W	0,5 s	60 W
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	4,5 W	0,5 s	40 W
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 W	0,5 s	60 W
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	8,5 W	0,5 s	75 W
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	10,5 W	0,5 s	100 W
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	10,5 W	0,4 s	100 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	50 °C
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	45 °C
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	45 °C
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	50 °C
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	50 °C
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	50 °C
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	50 °C
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	55 °C
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	55 °C

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	Матовий	A60
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	Прозорий	G93
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	Прозорий	ST64
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	Матовий	A60
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	Матовий	A60

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Час увімкнення (ном.)	Еквівалент потужності у ватах
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	4,5 W	0,5 s	40 W
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 W	0,5 s	60 W
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	8,5 W	0,5 s	75 W
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	4,3 W	0,5 s	40 W
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	10,5 W	0,5 s	100 W
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 W	0,5 s	60 W
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	8,5 W	0,5 s	75 W
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	8,5 W	0,5 s	75 W

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	50 °C
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	50 °C
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	50 °C
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	45 °C
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	55 °C
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	55 °C
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	45 °C
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	50 °C
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	50 °C

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	Матовий	A60
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	Матовий	A60
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	Матовий	A60
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	Матовий	A60
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	Матовий	A60


CorePro Glass LED bulbs

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	Матовий	A60
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	Матовий	A60
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	Прозорий	A60
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	Прозорий	A60

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	Прозорий	A60
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	Прозорий	A60
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	Прозорий	A60
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	Прозорий	A60


Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929001243002	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	7 kWh
929001387992	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	7 kWh
929001387692	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	7 kWh
929001242992	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	5 kWh
929001323592	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	7 kWh
929002025702	CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	9 kWh
929002025892	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	9 kWh
929002026402	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	11 kWh
929002026592	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	11 kWh
929002424992	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	5 kWh
929002425092	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	7 kWh
929002425192	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	9 kWh
929001890092	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	5 kWh
929002026192	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	11 kWh
929002026292	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	11 kWh
929001387362	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	7 kWh
929002025492	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	9 kWh
929002025592	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	9 kWh




120°

90°



CorePro Glass LED bulbs



CorePro Glass LED bulbs

