



Dimmbare Glas-LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform, die dem hohen Anspruch an das Lichterlebnis gerecht werden

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen von Glühlampen in Kerzen- und Tropfenform mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. MASTER Glass LED-Lampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, sogar 30 % mehr im Vergleich zu normalen LED-Lampen. Sie liefern eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 25.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

Vorteile

- Energieeinsparend, 30 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Philips LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform.
- Sehr lange Nutzlebensdauer verringert den Austauschbedarf
- Einfacher Ersatz konventioneller Lampen

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Merkmale

- Traditionelles Design mit klassischen Formen
- Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche
- Sehr gute Lichtqualität bei extrem guter Farbwiedergabe (CRI>95)
- Die für eine schöne Optik gestalteten Lampen sehen sie ein- und ausgeschaltet attraktiv aus
- Umweltfreundlich: enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen

Anwendung

- Anwendung im Haushalt
- Gaststättengewerbe: Restaurants und Hotels

Versions



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1




MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Versions



LEDclassic 40W P45 E14 WGD90
CL SRT4 1

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Allgemeine Informationen

Schaltzyklus	20'000
Nennlebensdauer	25'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	2200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Farbcode	922-927
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Startzeit (Nom)	0.5 s

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
----------------------------	------------------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Socket
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	E14
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	E14
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	E27
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	E14
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	E14

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806 lm
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340 lm
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340 lm
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	340 lm
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806 lm

Betrieb und Elektrik

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Äquivalente Leistung
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3.4 W	40 W
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5.9 W	60 W
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2.5 W	25 W
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3.4 W	40 W
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3.4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Äquivalente Leistung
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2.5 W	25 W
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2.5 W	25 W
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	2.5 W	25 W
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3.4 W	40 W
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5.9 W	60 W





Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	B35
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	B35
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	P45
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	BA35
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	P45

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	6 kWh
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	3 kWh
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	3 kWh
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	3 kWh
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	6 kWh



MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

