



Κεριά και **luster LED** με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού που πληρούν υψηλά πρότυπα εμπειρίας φωτισμού

Κεριά και luster MASTER GLASS LED

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι λαμπτήρες Classic filament LED συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των κεριών και luster πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Πρόκειται για ένα ιδανικό προϊόν που παρέχει στους πελάτες μια ατμόσφαιρα θαλπωρής. Τα κεριά και τα luster MASTER LED παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού ώστε να επιτυγχάνονται διάφορα επίπεδα φωτεινής ροής και διαφορετικές θερμοκρασίες χρωμάτων. Οι λαμπτήρες MASTER Glass LED παρέχουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, μεγαλύτερη ακόμη και κατά 30% σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες LED, όπως και εξαιρετική ποιότητα φωτισμού. Το κόστος συντήρησης μειώνεται χάρη στη διάρκεια ζωής των 25.000 ωρών.

Οφέλη

- εξοικονόμηση ενέργειας, κεριά και luster με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας κατά 30% σε σύγκριση με έναν τυπικό λαμπτήρα LED της Philips
- Μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης
- Εύκολη αντικατάσταση των λαμπτήρων συμβατικού τύπου

Κερίά και luster MASTER GLASS LED

Χαρακτηριστικά

- παραδοσιακή σχεδίαση με κλασσικό σχήμα
- τέλεια εφαρμογή και φινιρίσμα υψηλής ποιότητας
- Πολύ καλή ποιότητα φωτισμού με υπερυψηλή απόδοση χρωμάτων (CRI>95)
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Εφαρμογή

- Οικιακή εφαρμογή
- Φιλοξενία: εστιατόρια και ξενοδοχεία

Versions



LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1

Κερί και luster MASTER GLASS LED

Versions






LEDclassic 40W B35 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E14 WGD90
CL SRT4 1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm


Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm



Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 mm	95 mm

Κερίά και luster MASTER GLASS LED

Γενικές πληροφορίες	
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	25.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2200 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
Κωδικός χρώματος	922-927
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	70 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +45 °C

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	E14
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	E14
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	E27
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	E27
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	E27
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	E27
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	E14

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806 lm
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340 lm
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	470 lm
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	806 lm
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340 lm
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	470 lm
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3,4 W	40 W
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5,9 W	60 W
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2,5 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	3,4 W	40 W
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3,4 W	40 W
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4 W	40 W

Κερίά και luster MASTER GLASS LED

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	5,9 W	60 W
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2,5 W	25 W
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2,5 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	3,4 W	40 W
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3,4 W	40 W
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5,9 W	60 W





Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	B35
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	B35
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	P45
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	P45
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	P45
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	B35
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	P45

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	6 kWh
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	3 kWh
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	4 kWh
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	6 kWh
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	3 kWh
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	4 kWh
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	6 kWh



Κερί και luster MASTER GLASS LED

