



# Velas y reflejos metálicos LED de vidrio regulables que cumplen las normas más exigentes para disfrutar de la luz

## Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED de filamento de la gama Classic combinan las formas familiares de las velas y reflejos metálicos incandescentes con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Es un producto ideal para proporcionar a los clientes un ambiente acogedor. Las velas y reflejos metálicos MASTER LED se pueden regular con diferentes niveles de lúmenes y también con una temperatura de color diferente. Las bombillas LED MASTER Glass ofrecen un ahorro energético notable, ofreciendo un 30 % más en comparación con las bombillas LED normales y ofrece una excelente calidad de luz. Gracias a su vida útil de 25 000 horas reduce los costes de mantenimiento.

### Beneficios

- ahorro energético, un 30 % menos de energía en comparación con una vela y reflejo metálico LED Philips estándar
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución
- Sustitución sencilla de lámparas convencionales

## Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS

### Características

- diseño tradicional con formas clásicas
- acabados de alta calidad y adaptación perfecta
- Iluminación de gran calidad con magnífica reproducción cromática (IRC>95)
- Diseñadas para ser vistas, encendidas y apagadas
- Respetuosa con el medio ambiente: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

### Aplicaciones

- Aplicaciones domésticas
- Hostelería: hoteles y restaurantes

### Versions



LEDclassic 40W B35 E14 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W B35 E14 CL  
WGD90 SRT4 1



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR  
P45



LEDclassic 40W BA35 E14 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E27 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL  
WGD90 SRT4 1

# Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS

## Versions



LEDclassic 25W P45 E14 CL  
WGD90 SRT4 1





LEDclassic 40W B35 E27 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W BA35 E14 CL  
WGD90 SRT4 1

## Plano de dimensiones






| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G     | 35 mm | 97 mm |
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G  | 35 mm | 97 mm |
| MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 35 mm | 97 mm |

| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G  | 45 mm | 80 mm |
| MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G  | 45 mm | 80 mm |
| MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 45 mm | 80 mm |

# Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS

## Plano de dimensiones



| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |
| MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |
| MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G | 45 mm | 78 mm |
| MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G   | 35 mm | 119 mm |
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | 35 mm | 119 mm |

| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | 35 mm | 95 mm |

Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS

| Información general                        |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Ciclo de encendido/apagado                 | 20.000                           |
| Vida útil nominal                          | 25.000 hora(s)                   |
| Datos técnicos de la luz                   |                                  |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 2200 K                           |
| Índice de reproducción cromática (IRC)     | 90                               |
| Código de color                            | 922-927                          |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)    | 70 %                             |
| Operativos y eléctricos                    |                                  |
| Frecuencia de entrada                      | 50 a 60 Hz                       |
| Line Frequency                             | 50 to 60 Hz                      |
| Hora de inicio (nom.)                      | 0,5 s                            |
| Temperatura                                |                                  |
| Temperatura máxima (nom.)                  | 70 °C                            |
| Controles y regulación                     |                                  |
| Regulable                                  | Solo con reguladores específicos |
| Mecánicos y de carcasa                     |                                  |
| Acabado de la bombilla                     | Transparente                     |
| Aprobación y aplicación                    |                                  |
| Rango de temperatura ambiente              | -20 °C a 45 °C                   |

Información general

| Order Code | Full Product Name                       | Base del casquillo |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 44941100   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G  | E14                |
| 44957200   | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | E14                |
| 44935000   | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G     | E14                |
| 44955800   | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G  | E27                |
| 44949700   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G  | E14                |
| 44953400   | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G  | E27                |
| 44965700   | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G  | E27                |
| 44939800   | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G  | E27                |
| 44937400   | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G  | E14                |
| 44943500   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G  | E27                |
| 47771100   | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G    | E14                |
| 44951000   | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G  | E14                |
| 44961900   | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | E14                |

Datos técnicos de la luz

| Order Code | Full Product Name                       | Flujo luminoso |
|------------|-----------------------------------------|----------------|
| 44941100   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G  | 470 lm         |
| 44957200   | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 806 lm         |
| 44935000   | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G     | 340 lm         |
| 44955800   | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G  | 470 lm         |
| 44949700   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G  | 470 lm         |
| 44953400   | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G  | 470 lm         |
| 44965700   | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G  | 806 lm         |

| Order Code | Full Product Name                       | Flujo luminoso |
|------------|-----------------------------------------|----------------|
| 44939800   | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G  | 340 lm         |
| 44937400   | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G  | 340 lm         |
| 44943500   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G  | 470 lm         |
| 47771100   | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G    | 340 lm         |
| 44951000   | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G  | 470 lm         |
| 44961900   | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 806 lm         |

Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name                       | Consumo de energía | Equivalente de potencia |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 44941100   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G  | 3,4 W              | 40 W                    |
| 44957200   | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 5,9 W              | 60 W                    |
| 44935000   | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G     | 2,5 W              | 25 W                    |

| Order Code | Full Product Name                      | Consumo de energía | Equivalente de potencia |
|------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 44955800   | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G | 3,4 W              | 40 W                    |
| 44949700   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | 3,4 W              | 40 W                    |
| 44953400   | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | 3,4 W              | 40 W                    |

Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS


| Order Code | Full Product Name                      | Consumo de energía | Equivalente de potencia |
|------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 44965700   | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | 5,9 W              | 60 W                    |
| 44939800   | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | 2,5 W              | 25 W                    |
| 44937400   | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | 2,5 W              | 25 W                    |
| 44943500   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | 3,4 W              | 40 W                    |

Mecánicos y de carcasa

| Order Code | Full Product Name                       | Forma de la bombilla |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 44941100   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G  | B35                  |
| 44957200   | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | B35                  |
| 44935000   | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G     | B35                  |
| 44955800   | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G  | P45                  |
| 44949700   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G  | BA35                 |
| 44953400   | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G  | P45                  |
| 44965700   | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G  | P45                  |




Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name                       | Consumo energético kWh/1000 h |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 44941100   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G  | 4 kWh                         |
| 44957200   | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 6 kWh                         |
| 44935000   | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G     | 3 kWh                         |
| 44955800   | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G  | 4 kWh                         |
| 44949700   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G  | 4 kWh                         |
| 44953400   | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G  | 4 kWh                         |
| 44965700   | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G  | 6 kWh                         |
| 44939800   | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G  | 3 kWh                         |
| 44937400   | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G  | 3 kWh                         |
| 44943500   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G  | 4 kWh                         |
| 47771100   | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G    | 3 kWh                         |
| 44951000   | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G  | 4 kWh                         |
| 44961900   | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 6 kWh                         |



| Order Code | Full Product Name                       | Consumo de energía | Equivalente de potencia |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 47771100   | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G    | 2,5 W              | 25 W                    |
| 44951000   | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G  | 3,4 W              | 40 W                    |
| 44961900   | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 5,9 W              | 60 W                    |

| Order Code | Full Product Name                       | Forma de la bombilla |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 44939800   | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G  | P45                  |
| 44937400   | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G  | P45                  |
| 44943500   | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G  | B35                  |
| 47771100   | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G    | BA35                 |
| 44951000   | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G  | P45                  |
| 44961900   | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | P45                  |



Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS

