



# Himmennettävät lasikupuiset LED-kynttilä- ja mainoslamput, jotka täyttävät korkeat valaistusvaatimukset

## MASTER GLASS LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Classic filament -LED-lampuissa yhdistyvät kynttilä- ja hehkulamppujen tuttu, klassinen muotoilu, filament-hehkulangalla ja kestäväällä LED-teknologialla. Tämä lamppu on sisustustuote, joka luo miellyttävän tunnelman. MASTER LED -kynttilä- ja mainoslamput ovat himmennettäviä, ja niiden värilämpötilaa voidaan muuttaa. Lasikupuiset MASTER Glass LED -lamput kerryttävät merkittäviä säästöjä, sillä ne kuluttavat jopa 30 % vähemmän energiaa kuin tavalliset LED-lamput. Lisäksi niiden valon laatu on erinomainen. Pitkän polttoajan (25 000 tuntia) ansiosta ylläpitokustannukset ovat matalat.

### Hyödyt

- 30 % energiansäästöt verrattuna Philipsin vakiomalliseen LED-kynttilä- ja mainoslamppuun
- Erittäin pitkän käyttöajan ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisen lampun tilalle

# MASTER GLASS LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

## Ominaisuudet

- Tuttu, klassinen muotoilu
- Laadukas viimeistely
- Erinomainen valon laatu ja värintoisto (CRI > 95)
- Näyttävä lamppu niin sytytettynä kuin sammutettuna
- Ympäristöä säästävä: ei sisällä elohopeaa eikä muita haitallisia aineita

## Käyttökohteet

- Kotitaloudet
- Hotellit ja ravintolat

## Versions



LEDclassic 25W B35 E14 CL  
WGD90 SRT4 1



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR  
P45



LEDclassic 40W BA35 E14 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E14 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W B35 E27 CL  
WGD90 SRT4 1

# MASTER GLASS LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

## Versions






LEDclassic 25W BA35 E14 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E14 WGD90  
CL SRT4 1

## Mittapiirros




| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G     | 35 mm | 97 mm |
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G  | 35 mm | 97 mm |
| MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 35 mm | 97 mm |

| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G  | 45 mm | 80 mm |
| MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G  | 45 mm | 80 mm |
| MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 45 mm | 80 mm |


| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |
| MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |
| MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G | 45 mm | 78 mm |
| MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |

## MASTER GLASS LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

### Mittapiirros



| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G   | 35 mm | 119 mm |
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | 35 mm | 119 mm |



| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | 35 mm | 95 mm |

MASTER GLASS LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

| Yleistä tietoa                        |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sytytys                               | 20 000                                  |
| Nimelliskäyttöikä                     | 25 000 tuntia                           |
| Valaistuksen tekniset tiedot          |                                         |
| Väriämpötila (nim.)                   | 2200 K                                  |
| Värintoistoindeksi (CRI)              | 90                                      |
| Värikoodi                             | 922-927                                 |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %                                    |
| Käyttö- ja sähkö tiedot               |                                         |
| Syöttötaajuus                         | 50–60 Hz                                |
| Viivahikeys                           | 50 to 60 Hz                             |
| Syttymisaika (nim.)                   | 0,5 s                                   |
| Käyttölämpötila                       |                                         |
| T-Case, maksimi (nim.)                | 70 °C                                   |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys       |                                         |
| Himmennettävä                         | Vain tiettyjen<br>himentimien<br>kanssa |
| Mekaaniset tiedot ja runko            |                                         |
| Lampun pinta                          | Kirkas                                  |
| Merkinnät ja luokitukset              |                                         |
| Ympäristön lämpötila                  | –20...45 °C                             |

Yleistä tietoa

| Order Code   | Full Product Name                       | Kanta |
|--------------|-----------------------------------------|-------|
| 929003012282 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G  | E14   |
| 929003013982 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | E14   |
| 929003011982 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G     | E14   |
| 929003013682 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G  | E27   |
| 929003013082 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G  | E14   |
| 929003013282 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G  | E27   |
| 929003014382 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G  | E27   |
| 929003012182 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G  | E27   |
| 929003012082 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G  | E14   |
| 929003012382 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G  | E27   |
| 929003071302 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G    | E14   |
| 929003013182 | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G  | E14   |
| 929003014182 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | E14   |

Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code   | Full Product Name                       | Valovirta |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|
| 929003012282 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G  | 470 lm    |
| 929003013982 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 806 lm    |
| 929003011982 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G     | 340 lm    |
| 929003013682 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G  | 470 lm    |
| 929003013082 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G  | 470 lm    |
| 929003013282 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G  | 470 lm    |
| 929003014382 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G  | 806 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                       | Valovirta |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|
| 929003012182 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G  | 340 lm    |
| 929003012082 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G  | 340 lm    |
| 929003012382 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G  | 470 lm    |
| 929003071302 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G    | 340 lm    |
| 929003013182 | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G  | 470 lm    |
| 929003014182 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 806 lm    |

Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name                       | Vastaa        |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|
|              |                                         | Virrankulutus | teholtaan |
| 929003012282 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G  | 3,4 W         | 40 W      |
| 929003013982 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 5,9 W         | 60 W      |
| 929003011982 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G     | 2,5 W         | 25 W      |
| 929003013682 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G  | 3,4 W         | 40 W      |

| Order Code   | Full Product Name                      | Vastaa        |           |
|--------------|----------------------------------------|---------------|-----------|
|              |                                        | Virrankulutus | teholtaan |
| 929003013082 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | 3,4 W         | 40 W      |
| 929003013282 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | 3,4 W         | 40 W      |
| 929003014382 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | 5,9 W         | 60 W      |
| 929003012182 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | 2,5 W         | 25 W      |

# MASTER GLASS LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

| Order Code   | Full Product Name                      | Virrankulutus | teholtaan | Vastaa |
|--------------|----------------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 929003012082 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | 2,5 W         | 25 W      |        |
| 929003012382 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | 3,4 W         | 40 W      |        |
| 929003071302 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G   | 2,5 W         | 25 W      |        |

| Order Code   | Full Product Name                       | Virrankulutus | teholtaan | Vastaa |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 929003013182 | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G  | 3,4 W         | 40 W      |        |
| 929003014182 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 5,9 W         | 60 W      |        |





## Mekaaniset tiedot ja runko

| Order Code   | Full Product Name                       | Hehkulampun muoto |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 929003012282 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G  | B35               |
| 929003013982 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | B35               |
| 929003011982 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G     | B35               |
| 929003013682 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G  | P45               |
| 929003013082 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G  | BA35              |
| 929003013282 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G  | P45               |
| 929003014382 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G  | P45               |

| Order Code   | Full Product Name                       | Hehkulampun muoto |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 929003012182 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G  | P45               |
| 929003012082 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G  | P45               |
| 929003012382 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G  | B35               |
| 929003071302 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G    | BA35              |
| 929003013182 | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G  | P45               |
| 929003014182 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | P45               |

## Merkinnät ja luokitukset

| Order Code   | Full Product Name                       | Energiankulutus kWh/1000 h |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 929003012282 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G  | 4 kWh                      |
| 929003013982 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 6 kWh                      |
| 929003011982 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G     | 3 kWh                      |
| 929003013682 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G  | 4 kWh                      |
| 929003013082 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G  | 4 kWh                      |
| 929003013282 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G  | 4 kWh                      |
| 929003014382 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G  | 6 kWh                      |
| 929003012182 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G  | 3 kWh                      |
| 929003012082 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G  | 3 kWh                      |
| 929003012382 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G  | 4 kWh                      |
| 929003071302 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G    | 3 kWh                      |
| 929003013182 | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G  | 4 kWh                      |
| 929003014182 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 6 kWh                      |



## MASTER GLASS LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

