PHILIPS

Lighting

# Lampes flammes et lustres LED en verre à gradation qui répondent aux normes élevées en matière d’expérience lumineuse

## Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Dotées d’un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

### Avantages

- économie d’énergie, 30 % d’énergie en moins par rapport aux lampes flammes et lustres LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles

# Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

## Fonctions

- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière avec un rendu des couleurs très élevé (IRC>95)
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

## Application

- Application domestique
- Hôtellerie : restaurants et hôtels

## Versions

**LEDclassic 40W B35 E14 CL**
**WGD90 SRT4 1**

**LEDclassic 25W B35 E14 CL**
**WGD90 SRT4 1**

**CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45**

**LEDclassic 40W BA35 E14 CL**
**WGD90 SRT4 1**

**LEDclassic 40W P45 E27 CL**
**WGD90 SRT4 1**

**LEDclassic 25W P45 E27 CL**
**WGD90 SRT4 1**

# Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

## Versions

**LEDclassic 25W P45 E14 CL**
**WGD90 SRT4 1**

**LEDclassic 40W B35 E27 CL**
**WGD90 SRT4 1**

**LEDclassic 25W BA35 E14 CL**
**WGD90 SRT4 1**

## Schéma dimensionnel




| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G | 35 mm | 97 mm |
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G | 35 mm | 97 mm |
| MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 35 mm | 97 mm |




| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | 45 mm | 80 mm |
| MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | 45 mm | 80 mm |
| MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 45 mm | 80 mm |

# Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

## Schéma dimensionnel




| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |
| MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |
| MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G | 45 mm | 78 mm |
| MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | 45 mm | 78 mm |




| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G | 35 mm | 119 mm |
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | 35 mm | 119 mm |




| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | 35 mm | 95 mm |

# Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

| Informations générales | |
|---|---|
| **Nombre de cycles d'allumage** | 20.000 |
| **Durée de vie nominale** | 25.000 h |
| **Données techniques de l'éclairage** | |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 2200 K |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 90 |
| **Code couleur** | 922-927 |
| **LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)** | 70 % |
| **Fonctionnement et électricité** | |
| **Fréquence d'entrée** | 50 à 60 Hz |
| **Fréquence linéaire** | 50 to 60 Hz |
| **Heure de démarrage (nom.)** | 0,5 s |
| **Température** | |
| **Température maximale du produit (nom.)** | 70 °C |
| **Commandes et gradation** | |
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Uniquement avec certains variateurs |
| **Mécanique et boîtier** | |
| **Finition ampoule** | Transparent |
| **Approbation et application** | |
| **Gamme de températures ambiantes** | -20 °C à 45 °C |

## Informations générales

| Order Code | Full Product Name | Culot |
|---|---|---|
| 8719514449411 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G | E14 |
| 8719514449572 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | E14 |
| 8719514449350 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G | E14 |
| 8719514449558 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G | E27 |
| 8719514449497 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | E14 |
| 8719514449534 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | E27 |
| 8719514449657 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | E27 |
| 8719514449398 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | E27 |
| 8719514449374 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | E14 |
| 8719514449435 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | E27 |
| 8719514477711 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G | E14 |
| 8719514449510 | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | E14 |
| 8719514449619 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | E14 |

## Données techniques de l'éclairage

| Order Code | Full Product Name | Flux lumineux |
|---|---|---|
| 8719514449411 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G | 470 lm |
| 8719514449572 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 806 lm |
| 8719514449350 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G | 340 lm |
| 8719514449558 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G | 470 lm |
| 8719514449497 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | 470 lm |
| 8719514449534 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | 470 lm |
| 8719514449657 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | 806 lm |

| Order Code | Full Product Name | Flux lumineux |
|---|---|---|
| 8719514449398 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | 340 lm |
| 8719514449374 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | 340 lm |
| 8719514449435 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | 470 lm |
| 8719514477711 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G | 340 lm |
| 8719514449510 | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | 470 lm |
| 8719514449619 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 806 lm |

## Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique | Puissance équivalente |
|---|---|---|---|
| 8719514449411 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G | 3,4 W | 40 W |
| 8719514449572 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 5,9 W | 60 W |
| 8719514449350 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G | 2,5 W | 25 W |

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique | Puissance équivalente |
|---|---|---|---|
| 8719514449558 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G | 3,4 W | 40 W |
| 8719514449497 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | 3,4 W | 40 W |
| 8719514449534 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | 3,4 W | 40 W |

# Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique | Puissance équivalente |
|---|---|---|---|
| 8719514449657 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | 5,9 W | 60 W |
| 8719514449398 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | 2,5 W | 25 W |
| 8719514449374 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | 2,5 W | 25 W |
| 8719514449435 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | 3,4 W | 40 W |

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique | Puissance équivalente |
|---|---|---|---|
| 8719514477711 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G | 2,5 W | 25 W |
| 8719514449510 | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | 3,4 W | 40 W |
| 8719514449619 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 5,9 W | 60 W |

## Mécanique et boîtier

| Order Code | Full Product Name | Forme de la lampe |
|---|---|---|
| 8719514449411 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G | B35 |
| 8719514449572 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | B35 |
| 8719514449350 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G | B35 |
| 8719514449558 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G | P45 |
| 8719514449497 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | BA35 |
| 8719514449534 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | P45 |
| 8719514449657 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | P45 |

| Order Code | Full Product Name | Forme de la lampe |
|---|---|---|
| 8719514449398 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | P45 |
| 8719514449374 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | P45 |
| 8719514449435 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | B35 |
| 8719514477711 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G | BA35 |
| 8719514449510 | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | P45 |
| 8719514449619 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | P45 |

## Approbation et application

| Order Code | Full Product Name | Consommation d'énergie kWh/1 000 h |
|---|---|---|
| 8719514449411 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G | 4 kWh |
| 8719514449572 | MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G | 6 kWh |
| 8719514449350 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G | 3 kWh |
| 8719514449558 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G | 4 kWh |
| 8719514449497 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G | 4 kWh |
| 8719514449534 | MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G | 4 kWh |
| 8719514449657 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G | 6 kWh |
| 8719514449398 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G | 3 kWh |
| 8719514449374 | MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G | 3 kWh |
| 8719514449435 | MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G | 4 kWh |
| 8719514477711 | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G | 3 kWh |
| 8719514449510 | MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G | 4 kWh |
| 8719514449619 | MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G | 6 kWh |






# Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS



















© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.