



# Lampes flammes et lustres LED en verre à gradation qui répondent aux normes élevées en matière d'expérience lumineuse

## Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

### Avantages

- économie d'énergie, 30 % d'énergie en moins par rapport aux lampes flammes et lustres LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles

## Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

### Fonctions

- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière avec un rendu des couleurs très élevé (IRC>95)
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

### Application

- Application domestique
- Hôtellerie : restaurants et hôtels


### Versions



LEDclassic 25W B35 E14 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W BA35 E14 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E27 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E14 CL  
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W BA35 E14 CL  
WGD90 SRT4 1




# Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

## Versions



LEDclassic 40W P45 E14 WGD90  
CL SRT4 1

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

# Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

### Informations générales

Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale	25'000 h

### Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	2200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Code couleur	922-927
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

### Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

### Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

### Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
------------------	-------------

### Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
---------------------------------	----------------

### Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	E14
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	E14
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	E27
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	E14
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	E14

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806 lm
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340 lm
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340 lm
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	340 lm
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm

# Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806 lm

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3.4 W	40 W
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5.9 W	60 W
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2.5 W	25 W
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3.4 W	40 W
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3.4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2.5 W	25 W
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2.5 W	25 W
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	2.5 W	25 W
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3.4 W	40 W
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5.9 W	60 W



## Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	B35
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	B35
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	P45
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	BA35
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	P45

## Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	6 kWh
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	3 kWh
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	3 kWh
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	3 kWh
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	6 kWh



## Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

