



Lampes flammes et lustres LED en verre à gradation qui répondent aux normes élevées en matière d'expérience lumineuse

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Avantages

- économie d'énergie, 30 % d'énergie en moins par rapport aux lampes flammes et lustres LED Philips standard
- Durée de vie accrue pour un besoin de remplacement réduit
- Remplacement aisé des ampoules conventionnelles

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Fonctions

- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière avec un rendu des couleurs très élevé (IRC>95)
- Conçues pour être vues, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Application

- Application domestique
- Hôtellerie : restaurants et hôtels

Versions



LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1







LEDclassic 40W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E14 WGD90
CL SRT4 1

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Informations générales	
Cycle d'allumage	20 000
Durée de vie nominale	25 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	2200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Code couleur	922-927
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température	
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Approbation et application	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	E14
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340 lm
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3,4 W	40 W
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2,5 W	25 W
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3,4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4 W	40 W
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3,4 W	40 W

Mécanique et boîtier

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	B35
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	3 kWh
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh

