



Szabályozható fényerejű üveg LED-es gyertya- és csillárégők, amelyek magas színvonalú világítási élményt nyújtanak

MASTER GLASS LED-es gyertya- és csillárégők

A hagyományos kialakítású Classic Filament LED-es fényforrások a hagyományos gyertya- és csillárégők megszokott alakját a tartós LED-technológia előnyeivel ötvözik. A MASTER LED-es gyertya- és csillárégők szabályozható fényerejűek, így különféle fényerősségre és színhőmérsékletre állíthatók – ezzel hangulatos légkört teremtenek az ügyfelek számára. A MASTER Glass LED-es fényforrások jelentős, a normál LED-hez képest akár 30%-kal nagyobb energiamegtakarítást és kiváló fényminőséget biztosítanak, továbbá 25 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket.

Előnyök

- Energiatakarékosság: 30%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a normál Philips LED-es gyertya- és csillárégők
- Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát
- Könnyen lecserélhetők velük a hagyományos lámpák

MASTER GLASS LED-es gyertya- és csillárégők

Szolgáltatások

- Hagyományos kialakítás klasszikus formákkal
- Tökéletes illeszkedés és kiváló minőségű felületkezelés
- Kiváló minőségű fény jó színvisszaadással (CRI >95).
- Látványra tervezve – remekük mutatnak be- és kikapcsolva is
- Környezetbarát: nem tartalmaznak higanyt vagy más veszélyes anyagokat

Alkalmazás

- Háztartások
- Vendéglátóipar: éttermek és szállodák

Versions



LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1

MASTER GLASS LED-es gyertya- és csillárégők

Versions



LEDclassic 40W B35 E27 CL
WGD90 SRT4 1





LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E14 WGD90
CL SRT4 1

Méretezett rajza






Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

MASTER GLASS LED-es gyertya- és csillárégők

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 mm	95 mm

MASTER GLASS LED-es gyertya- és csillárégők

Általános információ	
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam	25 000 h
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2200 K
Színvisszaadási index (CRI)	90
Színkód	922-927
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 45 °C között

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	E14
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	E14
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	E27
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	E27
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	E27
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	E27
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	E14
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	E14

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806 lm
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340 lm
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	470 lm
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	806 lm

Order Code	Full Product Name	Fényáram
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340 lm
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	470 lm
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	340 lm
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény-	
		Teljesítményfelvétel	egyenérték
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3,4 W	40 W
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5,9 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény-	
		Teljesítményfelvétel	egyenérték
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2,5 W	25 W
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	3,4 W	40 W

MASTER GLASS LED-es gyertya- és csillárégők

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény- egyenérték
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3,4 W	40 W
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4 W	40 W
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	5,9 W	60 W
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2,5 W	25 W
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2,5 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény- egyenérték
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	3,4 W	40 W
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	2,5 W	25 W
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3,4 W	40 W
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5,9 W	60 W



Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	B35
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	B35
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	P45
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	P45

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	P45
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	B35
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	BA35
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	P45

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	6 kWh
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	3 kWh
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	4 kWh
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	6 kWh
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	3 kWh
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	4 kWh
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	3 kWh
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	6 kWh



MASTER GLASS LED-es gyertya- és csillárégők

