



Dimbare glazen LED- kaars- en kogellampen en die voldoen aan de hoge verlichtingservaringss tandaarden

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Voordelen

- Energiebesparing, 30% minder energieverbruik in vergelijking met standaard Philips LED kaars- en kogellampen
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Kenmerken

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- Perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Uitstekende lichtkwaliteit met zeer hoge kleurweergave (CRI>95)
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Toepassing

- Huishoudelijke toepassing
- Horeca: restaurants en hotels

Versions



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45




LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W B35 E27 CL
WGD90 SRT4 1

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Versions






LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E14 WGD90
CL SRT4 1

Maatschets





Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 mm	95 mm

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Algemene informatie	
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	25.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2200 K
Kleurweergave-index (CRI)	90
Kleurcode	922-927
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 45 °C

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8719514449411	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
8719514449572	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	E14
8719514449350	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	E14
8719514449558	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	E27
8719514449497	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
8719514449534	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
8719514449657	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	E27
8719514449398	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	E27
8719514449374	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14
8719514449435	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	E27
8719514477711	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	E14
8719514449510	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14
8719514449619	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	E14

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom
8719514449411	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
8719514449572	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806 lm
8719514449350	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340 lm
8719514449558	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	470 lm
8719514449497	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm
8719514449534	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm
8719514449657	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	806 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom
8719514449398	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340 lm
8719514449374	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm
8719514449435	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	470 lm
8719514477711	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	340 lm
8719514449510	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm
8719514449619	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

		Overeenkomstig	
Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	vermogen
8719514449411	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3,4 W	40 W
8719514449572	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5,9 W	60 W
8719514449350	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2,5 W	25 W

		Overeenkomstig	
Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	vermogen
8719514449558	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	3,4 W	40 W
8719514449497	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3,4 W	40 W
8719514449534	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4 W	40 W

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8719514449657	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	5,9 W	60 W
8719514449398	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2,5 W	25 W
8719514449374	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2,5 W	25 W
8719514449435	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	3,4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8719514477711	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	2,5 W	25 W
8719514449510	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3,4 W	40 W
8719514449619	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5,9 W	60 W





Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8719514449411	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
8719514449572	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	B35
8719514449350	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	B35
8719514449558	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	P45
8719514449497	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35
8719514449534	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45
8719514449657	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	P45

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8719514449398	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	P45
8719514449374	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45
8719514449435	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	B35
8719514477711	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	BA35
8719514449510	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45
8719514449619	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	P45

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur
8719514449411	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
8719514449572	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	6 kWh
8719514449350	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	3 kWh
8719514449558	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	4 kWh
8719514449497	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
8719514449534	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
8719514449657	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	6 kWh
8719514449398	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	3 kWh
8719514449374	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh
8719514449435	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	4 kWh
8719514477711	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	3 kWh
8719514449510	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh
8719514449619	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	6 kWh



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

