



Dimbare LED-lys og prismepære i glass som oppfyller den høye standarden for lysopplevelse

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer i glass

Classic filament LED-lyskilder kombinerer de velkjente formene til glødepærer i mignonform og prismeform, med fordelene med LED-teknologi. Det er et inspirasjonsprodukt som gir kundene en koselig atmosfære. MASTER LED-lys og prismepærer kan dimmes til forskjellige lumennivåer og ulike fargetemperaturer. MASTER LED-pærer av glass gir betydelige energibesparelser med 30 % mindre forbruk enn normale LED-lyskilder. De har en levetid på 25 000 timer, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

- 30 % mindre energi sammenlignet med standard Philips LED-mignon og prismepærer
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting
- Enkel erstatning for tradisjonelle lyskilder

Funksjoner

- klassisk design og tradisjonelle former
- perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
- Svært god lyskvalitet med høy fargegjengivelse (CRI>95)
- Skapt for å bli sett, ser bra ut både av og på
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer i glass

Søknad

- Bruksområder i private hjem
- Hotell- og restaurantnæringen: restauranter og hoteller

Versions



LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W B35 E27 CL
WGD90 SRT4 1

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer i glass

Versions






LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E14 WGD90
CL SRT4 1

Målskisse





Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer i glass

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 mm	95 mm

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

Generell informasjon	
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	25 000 time(r)
Teknisk belysning	
Korrelet fargetemperatur (nom.)	2200 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Fargekode	922-927
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 45 °C

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	E14
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	E14
929003013682	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	E27
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
929003014382	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	E27
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	E27
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	E27
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	E14
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	E14

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806 lm
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340 lm
929003013682	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	470 lm
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm
929003014382	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	806 lm

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340 lm
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	470 lm
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	340 lm
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3,4 W	40 W
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5,9 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2,5 W	25 W
929003013682	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	3,4 W	40 W

MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3,4 W	40 W
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4 W	40 W
929003014382	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	5,9 W	60 W
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2,5 W	25 W
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2,5 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	3,4 W	40 W
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	2,5 W	25 W
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3,4 W	40 W
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5,9 W	60 W



Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	B35
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	B35
929003013682	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	P45
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45
929003014382	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	P45

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	P45
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	B35
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	BA35
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	P45

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	6 kWh
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	3 kWh
929003013682	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	4 kWh
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
929003014382	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	6 kWh
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	3 kWh
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	4 kWh
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	3 kWh
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	6 kWh



MASTER GLASS LED mignon og prismepærer I glass

