



Surse cu LED-uri din sticlă tip lumânare și lustră cu reglarea intensității luminoase care îndeplinesc standardele înalte de experiență luminoasă

Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER

Disponând de un design clasic tradițional, lămpile cu LED clasice cu filament combină formele familiare ale lumânărilor și lustrelor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Produsul este gândit să ofere clienților o atmosferă confortabilă. Intensitatea lumânărilor și lustrelor cu LED MASTER poate fi reglată la fluxuri luminoase și temperaturi de culoare diferite. Becurile din sticlă cu LED MASTER asigură reduceri semnificative ale consumului de energie, cu peste 30 % mai mult decât LED-urile normale și oferă o calitate excelentă a luminii. Cu o durată de viață de 25.000 ore, acestea reduc costurile de întreținere.

Beneficii

- Economice energetic, cu 30 % mai puțină energie în comparație cu lumânările și lustrele cu LED Philips standard
- Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirii
- Înlocuire ușoară a lămpilor convenționale

Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER

Caracteristici

- Design tradițional cu forme clasice
- Potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate
- Calitate foarte bună a luminii cu o redare extrem bună a culorilor (CRI>95)
- Cu un design atrăgător, arată bine indiferent dacă sunt stinse sau aprinse
- Ecologice: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase

Cerere

- Aplicații casnice
- Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Versions



LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER

Versions



LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1





LEDclassic 40W B35 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

Cote






Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER

Cote



Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 mm	95 mm

Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER

Informații generale	
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală	25.000 ore
Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2200 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	90
Cod culoare	922-927
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	70 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Numai cu anumite variatoare
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	E14
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	E14
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	E27
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	E27
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	E27
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	E27
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	E14
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	E14

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806 lm
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340 lm
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	470 lm
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	806 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340 lm
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	470 lm
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	340 lm
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3,4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5,9 W	60 W

Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2,5 W	25 W
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	3,4 W	40 W
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3,4 W	40 W
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4 W	40 W
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	5,9 W	60 W
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2,5 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2,5 W	25 W
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	3,4 W	40 W
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	2,5 W	25 W
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3,4 W	40 W
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5,9 W	60 W


Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Formă bec
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	B35
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	B35
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	P45
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	P45

Order Code	Full Product Name	Formă bec
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	P45
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	B35
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	BA35
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	P45

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	6 kWh
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	3 kWh
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	4 kWh
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	6 kWh
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	3 kWh
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	4 kWh
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	3 kWh
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	6 kWh



Lumânări și lustre din sticlă cu LED MASTER

