



Stmievateľné sklenené sviečkové diódy LED a svetelné zdroje do lustrov, ktoré spĺňajú vysoké nároky na svetelný zážitok

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED

Klasické LED zdroje s vláknom a starožitným dizajnom spájajú známe tvary klasických sviečkových žiaroviek a svetelných zdrojov do lustrov s výhodami dlhotrvajúcej technológie LED. Predstavujú ideálny produkt poskytujúci zákazníkom príjemnú atmosféru. Sviečkové diódy a svetelné zdroje do lustrov MASTER LED možno stmievať a dosahovať rôzne úrovne svetelného toku, rovnako ako rôzne teploty chromatickosti. Sklenené žiarovky MASTER Glass LED zaisťujú významnú úsporu energie, ponúkajú dokonca o 30 % nižšiu spotrebu než bežné LED svetelné zdroje a poskytujú špičkovú kvalitu svetla. Vďaka životnosti 25 000 hodín znižujú náklady na údržbu.

Výhody

- úspora energie, o 30 % nižšia spotreba energie v porovnaní so štandardnou LED sviečkovou žiarovkou a svetelnými zdrojmi do lustrov Philips
- Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmeny
- Jednoduchá náhrada bežných žiaroviek

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED

Vlastnosti

- tradičný dizajn s klasickými tvarmi
- dokonalý štýl a veľmi kvalitná povrchová úprava
- Vysoká kvalita svetla s mimoriadne dobrým podaním farieb (CRI >95)
- Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo svieti, aj keď nie
- Šetrné k životnému prostrediu: neobsahuje žiadnu ortuť ani iné nebezpečné látky

Aplikácie

- Na použitie v domácnosti
- HoReKa: reštaurácie a hotely

Versions



LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED

Versions



LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1





LEDclassic 40W B35 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

Rozmerový obrázok






Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED

Rozmerový obrázok



Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 mm	95 mm

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED

Všeobecné informácie	
Spínací cyklus	20 000
Nominálna životnosť	25 000 h
Svetelné technické	
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2200 K
Index podania farieb (CRI)	90
Kód farby	922-927
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	70 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Len s konkrétnymi stmievačmi
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	−20 °C až 45 °C

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Pätica
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	E14
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	E14
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	E27
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	E27
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	E27
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	E27
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	E14
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	E14

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806 lm
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340 lm
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	470 lm
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	806 lm

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340 lm
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	470 lm
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	340 lm
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ekvivalentný výkon
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3,4 W	40 W
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5,9 W	60 W
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2,5 W	25 W
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	3,4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ekvivalentný výkon
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3,4 W	40 W
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4 W	40 W
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	5,9 W	60 W
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2,5 W	25 W

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ekvivalentný výkon
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2,5 W	25 W
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	3,4 W	40 W
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	2,5 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ekvivalentný výkon
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3,4 W	40 W
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5,9 W	60 W





Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	B35
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	B35
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	P45
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	P45

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	P45
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	B35
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	BA35
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	P45

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
44941100	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
44957200	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	6 kWh
44935000	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	3 kWh
44955800	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	4 kWh
44949700	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
44953400	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
44965700	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	6 kWh
44939800	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	3 kWh
44937400	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh
44943500	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	4 kWh
47771100	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	3 kWh
44951000	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh
44961900	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	6 kWh



Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER GLASS LED

