



Işık deneyimi için yüksek standardı karşılayan dim edilebilir cam LED mumlar ve şamdanlar

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Geleneksel tasarıma sahip Classic filaman LED Ampuller, akkor mumların ve şamdanların geleneksel şekillerini uzun ömürlü LED teknolojisinin faydalarıyla birleştirir. MASTER LED mumlar ve şamdanlar, farklı lümen seviyesi ve farklı renk sıcaklığı için dim edilebilir. MASTER Glass Led Ampuller, normal LED'e kıyasla %30 daha fazla enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sunar. 25.000 saat kullanım ömrü ile bakım maliyetlerini azaltır.

Faydaları

- enerji tasarrufu, standart Philips LED mum ve şamdan ile karşılaştırıldığında %30 daha az enerji
- Değiştirme gereksinimini azaltan çok uzun kullanım ömrü
- Geleneksel lambaların kolay değişimi

Özellikler

- klasik şekillerle geçmişten gelen tasarım
- mükemmel uyum ve yüksek kalite kaplama
- Süper yüksek renk geriverimi ile yüksek kaliteli aydınlatma (CRI>95)
- Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, hem açık hem kapalı durumda çekici görünüş
- Çevreyle dost: cıva veya başka tehlikeli madde içermez

MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Uygulama


- Evsel uygulama
- Konaklama: restoranlar ve oteller

Versions



LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm



MASTER GLASS LED mumlar ve şamdanlar

