



Скляні світлодіодні лампи-свічки та лампи- кулі з регульованою яскравістю, що відповідають високим стандартам світлових вражень

MASTER GLASS LED candles and lusters

Класичні світлодіодні лампи з ниткою розжарювання поєднують у собі знайомі форми ламп-свічок і ламп-кулі із перевагами довговічної світлодіодної технології. Це ідеальний виріб для створення затишної атмосфери. Світлодіодні лампи-свічки та лампи-кулі MASTER можна регулювати для різного рівня яскравості, а також для різної колірної температури. Лампи MASTER Glass Led забезпечують значне енергозбереження, пропонуючи навіть на 30% більше порівняно зі звичайними світлодіодними лампами, і забезпечують відмінну якість світла. Завдяки терміну служби 25 000 годин вони зменшують витрати на обслуговування.

Переваги

- Енергозбереження, на 30% менше енергії порівняно зі стандартною світлодіодною лампою-свічкою та лампою-кулею Philips
- Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в заміні
- Проста заміна звичайних ламп

MASTER GLASS LED candles and lusters

Характеристики

- Успадкований дизайн із класичними формами
- Ідеальна посадка та високоякісна обробка
- Дуже хороша якість світла з дуже високою кольоропередачею (CRI>95)
- Створені милувати очі, виглядають неперевершено навіть вимкненими
- Захист довкілля: не містить ртуті й інших небезпечних речовин

Застосування

- Застосування вдома
- Готелі: ресторани та готелі

Версії



LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1

MASTER GLASS LED candles and lusters

Версії






LEDclassic 40W B35 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1

Розміри




Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm


Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

MASTER GLASS LED candles and lusters

Розміри



Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm



Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 mm	95 mm

MASTER GLASS LED candles and lusters

Загальна інформація	
Цикл перемикання	20 000
Номінальний термін служби	25 000 година (- н)
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	2200 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	90
Код кольору	922-927
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	70 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Лише з певними регуляторами яскравості
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Прозорий
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	E14
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	E14
929003013682	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	E27
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
929003014382	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	E27
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	E27
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	E27
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	E14
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	E14

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806 lm
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340 lm
929003013682	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	470 lm
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm
929003014382	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	806 lm

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340 lm
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	470 lm
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	340 lm
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3,4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5,9 W	60 W

MASTER GLASS LED candles and lusters

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2,5 W	25 W
929003013682	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	3,4 W	40 W
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3,4 W	40 W
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3,4 W	40 W
929003014382	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	5,9 W	60 W
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2,5 W	25 W

Механічні деталі й корпус


Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	B35
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	B35
929003013682	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	P45
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45
929003014382	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	P45

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	6 kWh
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	3 kWh
929003013682	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45FR G	4 kWh
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
929003014382	MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	6 kWh
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	3 kWh
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	4 kWh
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	3 kWh
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2,5 W	25 W
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	3,4 W	40 W
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	2,5 W	25 W
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3,4 W	40 W
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5,9 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	P45
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45
929003012382	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	B35
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	BA35
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	P45



MASTER GLASS LED candles and lusters

