



符合照明体验高标准的可 调光 **LED** 玻璃烛光灯和 小球灯

MASTER LED 玻璃烛光灯和小球灯

经典灯丝 LED 灯采用经典复古设计，完美融合了白炽烛光灯和小球灯的常见外观以及 LED 技术经久耐用的优势，是为客户提供舒适氛围的创意产品。MASTER LED 烛光灯和小球灯可以针对不同的流明水平和色温进行调光。MASTER LED 玻璃灯泡节能效果出众，与普通 LED 相比，节能水平提高 30%，并提供优异的照明质量。使用寿命长达 25,000 小时，降低了维护成本。

优点

- 节能出众，与标准 Philips LED 烛光灯和小球灯相比节能 30%
- 使用寿命很长，可减少更换需求
- 轻松替代传统灯具

特点

- 经典外观，尽显复古典雅
- 理想选择，高品质工艺
- 非凡的照明质量和显色效果 (CRI>95)
- 生来就瞩目，明灭皆靓丽
- 环保：不含汞或其他有害物质

应用

- 家用
- 酒店照明：餐厅和酒店

MASTER LED 玻璃烛光灯和小球灯

Versions



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W P45 E27 CL
WGD90 SRT4 1




LEDclassic 25W P45 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1




二维绘图



Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

MASTER LED 玻璃烛光灯和小球灯

二维绘图



Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

MASTER LED 玻璃烛光灯和小球灯

一般信息	
切换循环	20,000
标称使用寿命	25,000 小时
灯技术	
相关色温 (标称)	2200 K
显色指数 (CRI)	90
颜色代码	922-927
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
线频率	50 to 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
温度	
最大外壳温度 (标称)	70 °C
控制和调光	
可调光	仅限于使用特定调光器
机械和外壳	
灯泡外观	透明
审批和申请	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C

一般信息

Order Code	Full Product Name	底盖
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	E14
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	E14
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	E14
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	E14
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	E27
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	E27
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	E14
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	E14
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	E14
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	E14

灯技术

Order Code	Full Product Name	光通量
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	470 lm
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	806 lm
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	340 lm
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	470 lm
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	470 lm

Order Code	Full Product Name	光通量
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	340 lm
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	340 lm
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	340 lm
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	470 lm
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	806 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	3.4 W	40 W
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	5.9 W	60 W
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	2.5 W	25 W
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	3.4 W	40 W
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	3.4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	2.5 W	25 W
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	2.5 W	25 W
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	2.5 W	25 W
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	3.4 W	40 W
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	5.9 W	60 W

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	灯泡外形
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	B35
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	B35

Order Code	Full Product Name	灯泡外形
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	B35
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	BA35



MASTER LED 玻璃烛光灯和小球灯

Order Code	Full Product Name	灯泡外形
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	P45
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	P45
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	P45

Order Code	Full Product Name	灯泡外形
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	BA35
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	P45
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	P45

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
929003012282	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	4 kWh
929003013982	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	6 kWh
929003011982	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	3 kWh
929003013082	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	4 kWh
929003013282	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	4 kWh
929003012182	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	3 kWh
929003012082	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	3 kWh
929003071302	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	3 kWh
929003013182	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	4 kWh
929003014182	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	6 kWh



MASTER LED 玻璃烛光灯和小球灯

