



# Für eine optimale Kombination aus Wert und Leistung

## MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

MASTER Value Glass LED-Tropfenformlampen haben ein klassisches, traditionelles Design. Diese LED-Glühfadenlampen kombinieren die vertrauten Formen von Kerzen und Tropfenlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Tropfenformlampen aus Glas bieten mehr Energieeinsparungen als normale LED-Kerzen und -Tropfenlampen. Gleichzeitig bieten sie den Kunden ein gutes Lichterlebnis, das durch die hervorragende Dimmbarkeit (dimmbare LED-Kerzen) noch verstärkt wird. MASTER Value Glass LED-Kerzen und -Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und -Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

### Vorteile

- Spart 30 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Philips LED-Kerzen und -Lüstern
- Sehr lange Lebensdauer verringert den Austauschbedarf
- Einfacher Retrofit-Ersatz für klassische, herkömmliche Lampen

# MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

## Merkmale

- Traditionelles Design mit klassischen Formen
- Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche
- Sehr hohe Lichtqualität mit hervorragender Farbwiedergabe (CRI>90)
- Entworfen um gesehen zu werden, sie sehen ein- und ausgeschaltet gut aus
- Umweltfreundlich: Enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen

## Anwendung

- Wohnbereich
- Hotel- und Gastgewerbe

## Versions



LEDlustre MAS P45 E14 CL




LEDcandle MAS B35 E14 CL




LEDlustre MAS P45 E27 CL

## Abmessungsskizzen




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG | 35 mm | 97 mm |



| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG | 45 mm | 80 mm |

# MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

## Abmessungsskizzen



| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG | 45 mm | 78 mm |

### Allgemeine Informationen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Schaltzyklus    | 20.000           |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) |

### Lichttechnische Daten

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Ähnlichste Farbtemperatur                         | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 90     |
| Farbcode                                          | 927    |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %   |
| Lichtstrom                                        | 470 lm |

### Betrieb und Elektrik

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz     | 50 bis 60 Hz |
| Netzfrequenz         | 50 to 60 Hz  |
| Systemleistung       | 3,4 W        |
| Startzeit (Nom)      | 0,5 s        |
| Äquivalente Leistung | 40 W         |

### Temperatur

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (Nom) | 80 °C |
|-------------------------|-------|

### Lichtregelung und Dimmen

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Dimmbar | Nur mit Spezial-Dimmern |
|---------|-------------------------|

### Mechanik und Gehäuse

|                  |      |
|------------------|------|
| Kolbenausführung | Klar |
|------------------|------|

### Genehmigung und Anwendung

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 4 kWh |
|---------------------------------|-------|

### Allgemeine Informationen

| Order Code | Full Product Name                           | Socket |
|------------|---------------------------------------------|--------|
| 35547700   | MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG | E14    |
| 35543900   | MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG | E14    |
| 35551400   | MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG | E27    |

## Mechanik und Gehäuse

| Order Code | Full Product Name                           | Kolbenform |
|------------|---------------------------------------------|------------|
| 35547700   | MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG | P45        |
| 35543900   | MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG | B35        |
| 35551400   | MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG | P45        |

## MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

