



Για βέλτιστο συνδυασμό αξίας και απόδοσης

Κεριά και luster MASTER Value GLASS LED

Οι λαμπτήρες luster LED MASTER Value Glass διαθέτουν κλασική σχεδίαση και ως λαμπτήρες LED νήματος συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των κεριών και luster πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Αυτοί οι γυάλινοι λαμπτήρες luster LED προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από τα συνηθισμένα κεριά και luster LED. Παράλληλα, παρέχουν επίσης στους πελάτες μια καλή εμπειρία φωτός, που ενισχύεται από την εξαιρετική απόδοση ρύθμισης της έντασης (κεριά LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης). Τα luster LED MASTER Value Glass και οι γυάλινοι λαμπτήρες luster προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα συνηθισμένα γυάλινα κεριά LED και παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Προσφέροντας διάρκεια ζωής 15.000 ωρών, αυτά τα κεριά και τα luster LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης μειώνουν επίσης το κόστος συντήρησης.

Οφέλη

- 30% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα τυπικά κεριά και luster LED της Philips
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη για αντικατάσταση
- Εύκολη αντικατάσταση εκ των υστέρων για συμβατικούς λαμπτήρες

Χαρακτηριστικά

- παραδοσιακή σχεδίαση με κλασικό σχήμα
- Τέλεια εφαρμογή και φινιρίσμα υψηλής ποιότητας
- Πολύ καλή ποιότητα φωτισμού με εξαιρετική χρωματική απόδοση (CRI>90)
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Εφαρμογή

- Σπίτι
- Χώροι φιλοξενίας

Κεριά και luster MASTER Value GLASS LED

Versions




LEDluster MAS P45 E14 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45





LEDcandle MAS B35 E14 CL



LEDluster MAS P45 E27 CL

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

Κερίά και luster MASTER Value GLASS LED

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

Γενικές πληροφορίες	
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
Κωδικός χρώματος	927
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Φωτεινή ροή	470 lm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	3,4 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Αντίστοιχη ισχύς	40 W
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	80 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	Διαφανές	P45

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Ματ	P45

Κερί και luster MASTER Value GLASS LED

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Ματ	P45
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Διαφανές	B35
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	Διαφανές	P45

