



Para una combinación óptima de valor y rendimiento

Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

Los reflejos metálicos LED MASTER Value de vidrio ofrecen un diseño clásico tradicional, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las velas y reflejos metálicos incandescentes con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Estos reflejos metálicos LED de vidrio ofrecen un ahorro energético superior al de las velas y reflejos metálicos LED normales. Al mismo tiempo, también proporcionan a los clientes una buena experiencia de iluminación, mejorada con un excelente rendimiento de regulación (velas LED regulables). Los reflejos y reflejos metálicos MASTER Value LED de vidrio ofrecen un ahorro energético considerable, con un 30 % menos de consumo en comparación con las velas LED de vidrio normales y proporcionan una excelente calidad de luz. Al ofrecer una vida útil de 15.000 horas, estas velas y reflejos LED regulables también reducen los costes de mantenimiento.

Beneficios

- Ahorra un 30 % de energía en comparación con las velas y reflejos metálicos LED estándar de Philips
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustituciones
- Fácil recambio de las lámparas convencionales

Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

Características

- Diseño tradicional con formas clásicas
- Acabados de alta calidad y adaptación perfecta
- Muy alta calidad de luz con excelente reproducción cromática (IRC>90)
- Diseñadas para que se vean, tienen un aspecto excelente encendidas o apagadas
- Respetuosa con el medio ambiente: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

Aplicaciones

- Hogar
- Hostelería

Versions



LEDlustre MAS P45 E14 CL



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
P45



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDcandle MAS B35 E14 CL




Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

Versions



LEDlustre MAS P45 E27 CL

Plano de dimensiones




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm
MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	35 mm	119 mm

Información general	
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos

Información general

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	E14
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	E14
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	2700 K	927	470 lm
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	2200 K	922-927	340 lm
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	2700 K	927	470 lm
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	2700 K	927	470 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	2200 K	922-927	470 lm
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	2700 K	927	470 lm
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	2700 K	927	470 lm

Operativos y eléctricos

Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	3,4 W	40 W
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	2,5 W	25 W
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	3,4 W	40 W
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	3,4 W	40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	80 °C
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	70 °C
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	80 °C
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	80 °C

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	Transparente	P45
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	Transparente	B35
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Mate	P45
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Mate	P45

Aprobación y aplicación


Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	4 kWh
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	3 kWh
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	4 kWh
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	4 kWh
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	4 kWh
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	4 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	3,4 W	40 W
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	3,4 W	40 W
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	3,4 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	70 °C
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	80 °C
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	80 °C

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	Transparente	BA35
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Transparente	B35
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	Transparente	P45

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	4 kWh



Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

