



Erinomainen hinta-laatusuhde

MASTER Value GLASS LED -lamput

Klassisen tyylikkääst lasiset MASTER Value Glass LED -kynttilä- ja mainoslamput LED-filamentilla yhdistävät klassisten hehkulamppujen tutut muodot pitkäkestoisen LED-tekniikan etuihin. Nämä lasiset LED-kynttilälamput kuluttavat vähemmän energiaa kuin tavalliset LED-kynttilä- ja mainoslamput, ja ne antavat asiakkaille erinomaisen valaistuskokemuksen, jota täydentää erinomainen himmennettävyys (himmennettävät LED-kynttilälamput). Lasiset MASTER Value Glass LED -kynttilälamput kuluttavat 30 % vähemmän energiaa kuin tavalliset lasiset LED-kynttilälamput, ja niillä on erinomainen valon laatu. Pitkän 15 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta nämä himmennettävät LED-kynttilä- ja mainoslamput vähentävät myös ylläpitokustannuksia.

Hyödyt

- 30 % energiansäästö verrattuna tavallisiin Philipsin LED-kynttilä- ja mainoslamppuihin
- Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo jälkiasennusratkaisu perinteisille lamput

Ominaisuudet

- Vanhanaikainen muotokieli ja klassinen muoto
- Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely
- Erinomainen valon laatu ja erittäin hyvä värintoisto (CRI >90)
- Näyttävä lamppu niin sytytettyinä kuin sammutettuna
- Ympäristöystävällinen: ei sisällä elohopeaa eikä muita vaarallisia aineita

Käyttökohteet

- Kodit
- Hotellit ja ravintolat

MASTER Value GLASS LED -lamput

Versions




LEDlustre MAS P45 E14 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45





LEDcandle MAS B35 E14 CL



LEDlustre MAS P45 E27 CL

Mittapiirros




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

MASTER Value GLASS LED -lamput

Mittapiirros



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

Yleistä tietoa

Sytytys	20 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	2700 K
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Värikoodi	927
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta	470 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	3,4 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Vastaa teholtaan	40 W

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himentimien kanssa
---------------	---

Merkinnät ja luokitukset

Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
----------------------------	-------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
929003060002	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
929003060202	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
929003060602	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
929003059502	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
929003060402	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929003060002	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	Kirkas	P45
929003060202	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Matta	P45

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929003060602	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Matta	P45
929003059502	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Kirkas	B35

MASTER Value GLASS LED -lamput

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
929003060402	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	Kirkas	P45

