Lampade LED oliva e sfera in vetro con flusso regolabile con minore consumo energetico

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED classiche combinano le forme classiche delle comuni lampadine a oliva e sferiche a incandescenza con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Questo prodotto offre maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine oliva e sferiche LED e inoltre, allo stesso tempo, fornisce al cliente un'esperienza luminosa ottimale con prestazioni di regolazione eccezionali. Le lampade oliva e sferiche LED MASTER in vetro consentono un notevole risparmio energetico offrendo addirittura il 30% in più rispetto ai normali LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 15.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

Vantaggi

- a risparmio energetico, 30% di energia in meno rispetto alle lampade oliva e sferiche standard LED Philips
- Maggiore durata che riduce l'esigenza di sostituzione
- Sostituzione semplice delle lampade convenzionali

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

Caratteristiche

- design tradizionale con forme classiche
- adattabilità perfetta e finitura di alta qualità
- Ottima qualità della luce con eccellente resa dei colori (CRI>90)
- Progettate per essere notate, sia accese che spente
- Rispetto dell'ambiente: senza mercurio o altre sostanze nocive

Applicazione

- Casa
- Hotel, ristoranti e bar

Versions

LEDlustre MAS P45 E14 CL

CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45

CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45



LEDcandle MAS B35 E14 CL

LEDlustre MAS P45 E27 CL

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità

Informazioni generali	
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata nominale	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	90
Codice colore	927
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso	470 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico	3,4 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Potenza equivalente	40 W
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	80 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	Trasparente	P45
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Smerigliata	P45
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Smerigliata	P45
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Trasparente	B35
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	Trasparente	P45



Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità





© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.