



Voor een optimale combinatie van waarde en prestaties

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER Value LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze LED-kaarslampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-kaars- en kogellampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare LED-kaarslampen). MASTER Value LED-kaars- en kogellampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-kaarslampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare LED-kaars- en -kogellampen ook de onderhoudskosten.

Voordelen

- Bespaart 30% energie in vergelijking met standaard Philips LED kaars- en kogellampen
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

Kenmerken

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Zeer goede lichtkwaliteit met een uitstekende kleurweergave (CRI>90)
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Toepassing

- Thuis
- Hotels, cafés, restaurants

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Versions




LEDlustre MAS P45 E14 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45





LEDcandle MAS B35 E14 CL



LEDlustre MAS P45 E27 CL

Maatschets




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Maatschets



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

Algemene informatie

Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Kleurweergave-index (CRI)	90
Kleurcode	927
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom	470 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	3,4 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Overeenkomstig vermogen	40 W

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
-------------------------------	-------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8719514355477	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
8719514355491	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
8719514355538	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
8719514355439	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
8719514355514	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514355477	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	Helder	P45
8719514355491	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Mat	P45

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514355538	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Mat	P45
8719514355439	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Helder	B35

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514355514	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45	Helder	P45
927CLG			

