



Değer ve performansın ideal birleşimi için

MASTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip MASTER Value Glass LED şamdanlar, enkandesan mum ve şamdanların bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Bu cam LED şamdanlar, normal LED mum ve şamdanlara göre daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Aynı zamanda, müşterilere mükemmel dim etme performansı (kısılabilir LED mumlar) ile geliştirilmiş iyi bir ışık deneyimi sunarlar. MASTER Value Glass LED mumlar ve şamdanlar, normal cam LED mumlara kıyasla %30 daha az enerji kullanarak önemli ölçüde enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sağlar. Ayrıca 15.000 saat kullanım ömrü sunan bu kısılabilir LED mumlar ve şamdanlar bakım maliyetlerini de azaltır.

Faydaları

- Standart Philips LED mum ve şamdanlara kıyasla %30 enerji tasarrufu sağlar
- Değiştirme gereksinimlerini azaltan çok uzun kullanım ömrü
- Geleneksel lambalar için kolay değişim

Özellikler

- Klasik şekillerle geçmişten gelen tasarım
- mükemmel uyum ve yüksek kalite kaplama
- Süper yüksek renksel geriverim ile yüksek kaliteli aydınlatma (CRI>90)
- Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, hem açık hem kapalı durumda çekici görünüş
- Çevreyle dost: cıva veya başka tehlikeli madde içermez.

Uygulama

- Ev
- Konaklama

MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Versions



LEDlustre MAS P45 E14 CL




LEDclassic 40W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 25W B35 E14 CL
WGD90 SRT4 1



LEDclassic 40W BA35 E14 CL
WGD90 SRT4 1




LEDcandle MAS B35 E14 CL



LEDlustre MAS P45 E27 CL


Boyutlu çizim




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm
MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	35 mm	97 mm
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	35 mm	97 mm

MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar


Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	35 mm	119 mm

MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Genel Bilgiler	
Anahtar Döngüsü	20.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	E14
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	E14
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	E14
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işın Açısı (Nom)	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	300 °	2700 K	927	470 lm
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	-	2200 K	922-927	470 lm
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	-	2200 K	922-927	340 lm

Order Code	Full Product Name	Işın Açısı (Nom)	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	-	2200 K	922-927	470 lm
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	300 °	2700 K	927	470 lm
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	300 °	2700 K	927	470 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	3,4 W	40 W
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	3,4 W	40 W
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	2,5 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	3,4 W	40 W
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	3,4 W	40 W
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	3,4 W	40 W

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	80 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	70 °C

MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	70 °C
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	70 °C
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	80 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	80 °C



Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	P45
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	B35
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	B35

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	BA35
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	B35
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	P45

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/ 1000 sa.
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	4 kWh
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	4 kWh
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	3 kWh
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	4 kWh
35543900	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	4 kWh
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	4 kWh



MSTER Value GLASS LED mumlar ve şamdanlar

