



Для оптимального поєднання вартості та продуктивності

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

Лампи-кулі MASTER Value Glass LED мають класичний успадкований дизайн, ці світлодіодні лампи з ниткою розжарювання поєднують знайомі форми ламп-свічок і ламп-куль із перевагами довговічної світлодіодної технології. Ці скляні світлодіодні лампи-кулі забезпечують більше енергозбереження, ніж звичайні світлодіодні лампи-свічки та лампи-кулі. Водночас вони також надають клієнтам гарні світлові враження, посилені відмінними характеристиками затухання (світлодіодні лампи-свічки з регульованою яскравістю). Лампи-свічки та лампи-кулі MASTER Value Glass LED забезпечують значне енергозбереження, споживаючи на 30% менше енергії порівняно зі звичайними скляними світлодіодними лампами-свічками, і забезпечують чудову якість світла. Завдяки терміну служби 15 000 годин ці світлодіодні лампи-свічки та лампи-кулі з регульованою яскравістю також знижують витрати на обслуговування.

Переваги

- Економить 30% електроенергії порівняно зі стандартними світлодіодними лампами-свічками та лампами-кулями Philips
- Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в замінах
- Проста модернізація для заміни звичайних ламп

Характеристики

- Успадкований дизайн із класичними формами
- Ідеальна посадка та високоякісна обробка
- Дуже хороша якість світла з чудовою кольоропередачею (CRI>90)
- Створені милувати очі, виглядають неперевершено навіть вимкненими
- Захист довкілля: не містить ртуті й інших небезпечних речовин

MSTER Value GLASS LED candles and lusters

Застосування

- Головна сторінка
- Готелі

Версії




LEDlustre MAS P45 E14 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR P45




LEDcandle MAS B35 E14 CL



LEDlustre MAS P45 E27 CL



Розміри



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

MSTER Value GLASS LED candles and lusters

Розміри



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	45 mm	78 mm
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45 mm	78 mm

MSTER Value GLASS LED candles and lusters

Загальна інформація

Цикл перемикання	20 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)

Світлотехнічні

Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	90
Код кольору	927
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Світловий потік	470 lm

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Споживана потужність	3,4 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Еквівалент потужності у ватах	40 W

Температура

Макс. T-Case (ном.)	80 °C
---------------------	-------

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Лише з певними регуляторами яскравості
---------------------------	--

Затвердження й застосування


Споживання енергії кВт/1000 год	4 kWh
---------------------------------	-------

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929003060002	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	E14
929003060202	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	E14
929003060602	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	E27
929003059502	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	E14
929003060402	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	E27

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929003060002	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	Прозорий	P45
929003060202	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	Матовий	P45
929003060602	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	Матовий	P45
929003059502	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	Прозорий	B35
929003060402	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	Прозорий	P45



MSTER Value GLASS LED candles and lusters

