



LED-kerter har både et klassisk design samt fordelene ved langvarig LED-teknologi og fungerer godt til daglige belysningsopgaver

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-kerter og -kroner, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-kerter og -kroner i glas giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- Energibesparelse på 90 % sammenlignet med traditionel belysning
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Nem udskiftning af traditionelle lyskilder

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Funktioner

- Klassisk design og klassiske former
- Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet
- God lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (CRI>80)
- De er designet til at blive set og ser godt ud både tændt og slukket
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder

- Bolig
- Hotel og restaurant

Versions



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
B35



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
BA35



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Versions




LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo



MZD LEDCLA 40W B35 E14




MZD LEDCLA 40W P45 E14



LEDcandle E14 B35







LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm





Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Generelle oplysninger	
Skiftecyklus	20.000
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	E14
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur		
		(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
929001345392	CorePro LED CandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
929001238492	CorePro LED CandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur		
		(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929001238592	CorePro LED CandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm
929001889792	CorePro LED CandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
929002028192	CorePro LED CandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
929002024392	CorePro LED CandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W	60 W
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
929002028292	CorePro LED CandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
929002028392	CorePro LED CandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2,2 W	25 W
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929001345392	CorePro LED CandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
929001238492	CorePro LED CandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W
929001238592	CorePro LED CandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
929001889792	CorePro LED CandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W
929001890492	CorePro LED LusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002028092	CorePro LED Candle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
929002028192	CorePro LED CandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W
929001890592	CorePro LED LusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
929002024392	CorePro LED CandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002028592	CorePro LED LusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
929002028692	CorePro LED LusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C
929001238792	CorePro LED LusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
929001345292	CorePro LED Candle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
929002028292	CorePro LED CandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
929002028392	CorePro LED CandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
929001345492	CorePro LED Luster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
929001345592	CorePro LED LusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
929002028792	CorePro LED LusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
929002028892	CorePro LED LusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
929001345692	CorePro LED Luster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
929001345792	CorePro LED LusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
929002029292	CorePro LED LusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
929002029392	CorePro LED LusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001345892	CorePro LED CandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	36 °C
929002029092	CorePro LED LusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
929001238692	CorePro LED LusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
929001238392	CorePro LED CandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
929001345392	CorePro LED CandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
929001238492	CorePro LED CandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
929001238592	CorePro LED CandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
929001889792	CorePro LED CandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
929001890492	CorePro LED LusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
929002028092	CorePro LED Candle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
929002028192	CorePro LED CandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
929001890592	CorePro LED LusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
929002024392	CorePro LED CandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929002028592	CorePro LED LusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Klar	P45
929002028692	CorePro LED LusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Klar	P45
929001238792	CorePro LED LusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Klar	P45
929001345292	CorePro LED Candle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Matteret	B35
929002028292	CorePro LED CandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Matteret	B35
929002028392	CorePro LED CandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Matteret	B35

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929001345492	CorePro LED Luster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Matteret	P45
929001345592	CorePro LED LusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Matteret	P45
929002028792	CorePro LED LusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Matteret	P45
929002028892	CorePro LED LusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Matteret	P45
929001345692	CorePro LED Luster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Matteret	P45
929001345792	CorePro LED LusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Matteret	P45

CorePro LED-kerter og -kroner i glas


Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Matteret	P45
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Matteret	P45
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	Matteret	BA35
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Klar	P45
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Klar	P45
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Klar	B35
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Matteret	B35
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Klar	BA35

Godkendelse og anvendelsesområde










Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/ 1000 t.
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	7 kWh
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	7 kWh
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	7 kWh
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	7 kWh
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	5 kWh
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	7 kWh
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	3 kWh
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Klar	ST35
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Klar	B35
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Klar	P45
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Klar	B35
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Klar	B35
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Klar	P45
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Klar	B35

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/ 1000 t.
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 kWh
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	7 kWh
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	5 kWh



CorePro LED-kerter og -kroner i glas



CorePro LED-kerter og -kroner i glas

